

図	型番	材質	エッジ形状	コーティング	使用コーナー数	単価(円)	1ケース価格(円)	1ケース入数
●エコメン/エコメン2/超メン/超メンB用 	TXMT16T306 ZA10N	超硬K10種	シャープエッジ	なし	3	2,240	26,880	12個
	TXMT16T306 AC15N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AlCrN	3	2,860	34,320	12個
●ドデカエコ用 	NEW TXMT270506 ZA10N	超硬K10種	シャープエッジ	なし	3	4,040	12,120	3個
	NEW TXMT270506 AC16N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AlCrN	3	4,360	13,080	3個
●面取りカッター/RCンドカッター バイテンドナー用 	T32MOR NK2001	サーメット	ホーニングエッジ	なし	6	800	9,600	12個
	T32MOR NK1010	超硬K10種	シャープエッジ	なし	6	800	9,600	12個
	T32MOR NK2020	超硬M20種	ホーニングエッジ	なし	6	800	9,600	12個
	T32MOR NK3030	超硬M20種	ホーニングエッジ	TiN	6	1,510	18,120	12個
	T32MOR AC16N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AlCrN	6	1,850	22,200	12個
●面取りカッター/RCンドカッター バイテンドナー用 	TT32GUR NK2001	サーメット	ホーニングエッジ	なし	2	1,690	20,280	12個
	TT32GUR NK1010	超硬K10種	シャープエッジ	なし	2	1,690	20,280	12個
	TT32GUR NK2020	超硬M20種	ホーニングエッジ	なし	2	1,690	20,280	12個
	TT32GUR NK3030	超硬M20種	ホーニングエッジ	TiN	2	2,200	26,400	12個
	TT32GUR NK5050	超硬K10種	シャープエッジ	TiN	2	2,200	26,400	12個
	TT32GUR NK8080	超硬K10種	シャープエッジ	TiAlN	2	2,430	29,160	12個
	TT32GUR AC15N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AlCrN	2	2,530	30,360	12個
	TT32GURF TC16N	微粒子超硬	シャープエッジ	TiSiN	2	2,950	35,400	12個
	TT32GUR HSS	ハイス	シャープエッジ	なし	2	2,060	24,720	12個
	TT32GUR HSS TiN	ハイス	シャープエッジ	TiN	2	2,890	34,680	12個
●面取りカッター/RCンドカッター バイテンドナー用 	TNEA160304 TC16N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	TiSiN	6	2,820	33,840	12個
●メントルビー用 	TM32GUR HSS	ハイス	シャープエッジ	なし	2	2,060	6,180	3個
	TM32GUR HSS TiAlN	ハイス	シャープエッジ	TiAlN	2	3,230	9,690	3個
●メントルビー用 	TM32GSR HSS	ハイス	シャープエッジ	なし	6	2,780	8,340	3個
	TM32GSR HSS TiAlN	ハイス	シャープエッジ	TiAlN	6	3,590	10,770	3個
	NEW TM32GSR AC16N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AlCrN	6	3,080	9,240	3個

※単価(円)・価格(円)＝希望小売価格(円)