


KX-GS-VVF-BA 1P×7/0.32(0.5SQ)

一般ビニル 絶縁 一般ビニル 外被を施した遮蔽付 熱電対用 平形 補償導線です。
 静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプです。


注意事項

:電源用電線としての使用は出来ません。
 :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。

導体	熱電対の種類	K
	導体材質	(+)クロメル,(-)アルメル
	公称断面積(SQ)	0.5
	導体構成(本/mm)	7/0.32
	導体外径(mm)	0.96
絶縁体	絶縁体材料	一般ビニル
	絶縁被覆厚(mm)	0.40
	絶縁体外径(約mm)	1.76
遮蔽	遮蔽材料	軟銅線編組
	遮蔽厚 (mm)	0.30
外被	外被材料	一般ビニル
	外被被覆厚(mm)	0.50
	仕上外径(約mm)	3.4×5.2
電気特性	耐電圧(V/min)	AC1000
	絶縁抵抗(M・km)	50以上
	起電力(μV) 50	2023±60
	起電力(μV) 100	4096±60