製品紹介

株式会社 福電
本社・営業所 (06)6974-0123
東京営業所 (03)5714-1411
http://www.fukuden.co.jp

補償導線

WX-H-FEP・FEP・F　1P×7/0.32(0.5SQ)

フッ素樹脂絶縁フッ素樹脂外被を施した遮蔽無 熱電対用 平形補償導線です。
耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプです。

JIS95規格	色区分2	色区分1
外被色	青	緑
+脚絶縁色	赤	緑
-脚絶縁色	白	白

⚠ 注意事項　:電源用電線としての使用は出来ません。
:電力線との共同配線の使用は避けて下さい。

導体	熱電対の種類	K
	導体材質	(+)鉄,(-)ｺﾝｽﾀﾝﾀﾝ
	公称断面積(SQ)	0.5
	導体構成(本/mm)	7/0.32
	導体外径(mm)	0.96
絶縁体	絶縁体材料	FEP
	絶縁被覆厚(mm)	0.30
	絶縁体外径(約mm)	1.56
外被	外被材料	FEP
	外被被覆厚(mm)	0.40
	仕上外径(約mm)	2.4×4.0
電気特性	耐電圧(V/min)	AC1000
	絶縁抵抗(MΩ・km)	1000以上
	起電力(μV) 50℃	2023±100
	起電力(μV) 100℃	4096±100
	起電力(μV) 150℃	6138±100