

絶縁抵抗計セレクション・ガイド



機能	1577	1587	1503	1507	1550C	1555
試験電圧	500 V, 1000 V	50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V	500 V, 1000 V	50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V	250 V ~ 5000 V	250 V ~ 10,000 V
PI/DAR	-	-	-	●	●	●
自動放電	●	●	●	●	●	●
ランプテスト	-	-	-	●	●	●
合格 / 不合格比較	●	●	●	●	●	●
活線警告 (30V 以上)	●	●	●	●	●	●
メモリ	-	-	-	-	●	●
リモートプローブ	●	●	●	●	-	-
低抵抗・接地導通	-	-	200 mA ソース 10 mΩ 分解能		-	-
表示	デジタル		デジタル		デジタル・アナログバーグラフ	
バックライト	●	●	●	●	-	-
ホールド・ロック	●	●	●	●	●	●
AC/DC 電圧測定	600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V		600.0V		-	-
電流測定	40 mA, 60 mA		-	-	-	-
抵抗測定	600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ, 50.0 MΩ		-	-	-	-
導通 / ダイオード	●	●	-	-	-	-
熱電対温度測定	-	K 型	-	-	-	-
ローパスフィルター	-	●	-	-	-	-
静電容量	1000 nF, 10.00 μF, 100.0 μF, 9999 μF		-	-	-	-
周波数	99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 kHz, 99.99 kHz		-	-	-	-
最小 / 最大	-	●	-	-	-	-
PC ソフトウェア	-	-	-	-	FlukeView [®] Forms Basic	
保証期間	3 年		1 年		3 年	
電池	単三アルカリ乾電池 × 4		単三アルカリ乾電池 × 4		充電電池	

クランプメーター セレクション・ガイド



機能	365	373	374	375	376	381
AC 応答	True-RMS					
AC 電流 (クランプ)	200.0 A	600.0 A	600.0 A		999.9 A	
iFlex プロープ	-	-	オプション		セット	
AC 電流 (Flex)	-	-	2500 A		2500 A	
DC 電流	200.0 A	-	600.0 A		999.9 A	
AC 電圧	600.0 V	600.0 V	600.0 V		600.0 V, 1000 V	
DC 電圧	600.0 V	600.0 V	600.0 V	500.0 mV, 600.0 V	500.0 mV, 600.0 V, 1000 V	
抵抗	600.0 Ω, 6000 Ω	600.0 Ω, 6000 Ω	600.0 Ω, 6000 Ω	600 Ω, 6000 Ω, 60 kΩ		
周波数 (クランプ)	-	-	-	5.0 ~ 500.0 Hz		
導通	30 Ω 以下		30 Ω 以下		30 Ω 以下	
静電容量	-	1000 μF	1000 μF		1000 μF	-
突入電流	-	-	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms
最大・最小・平均	-	-	●	●	●	●
ローパスフィルター	-	-	-	●	●	●
最大導体径	18 mm	32 mm	34 mm			
取り外しジョー	●	-	-	-	-	-
リモートディスプレイ	-	-	-	-	-	●
保証期間	3 年					