

NEW

# ★SCM435使用/HDZ35(HDZT 49)★



## 8.8強度保証 六角ボルト

KYOEI



溶融亜鉛メッキ



一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。

**M10・M30及び全ネジを追加ラインナップ!!**  
(M10～M24は株式会社協栄製作所製、M30は帝国製紙製となり)

■入数及び在庫範囲

	M10	M12	M16	M20	M22	M24	M30
20	1,000 100 ●						
25	1,000 100 ●						
30	800 100 ●	600 100 ●					
35	800 100 ○	400 50 ●	280 70 ●				
40	500 50 ○	400 50 ●○	280 70 ●	120 30 ●			
45	500 50 ○	400 50 ●○	240 60 ●	120 30 ●			
50	500 50 ○	400 50 ●○	240 60 ●○	120 30 ●			
55	500 50 ○	400 50 ●○	200 50 ●○	120 30 ●	100 25 ●		
60	500 50 ○	300 50 ●○	200 50 ●○	120 30 ●○	100 25 ●	80 20 ●	
65	500 50 ○	300 50 ●○	200 50 ●○	120 30 ●○	80 20 ○	60 15 ●	
70	400 50 ○	300 50 ●○	160 40 ●○	100 25 ●○	80 20 ○	60 15 ○	40 (10) ●
75	400 50 ○	300 50 ●○	160 40 ●○	100 25 ●○	80 20 ○	60 15 ○	40 (10) ●
80			160 40 ●○	100 25 ●○	80 20 ○	60 15 ○	40 (10) ○
90			120 30 ●○	80 20 ●○	60 15 ○	60 15 ○	40 (10) ○
100			120 30 ●○	80 20 ●○	60 15 ○	40 10 ○	30 (10) ○
110					60 15 ○	40 10 ○	30 (10) ○
120					60 15 ○	40 10 ○	30 (10) ○
130							30 (10) ○
140							30 (10) ○
150							25 (10) ○



※●は全ネジ、○は半ネジ  
 ※上段はケース入数/下段は小箱入数/バラ対応可 ※入数の( )は小箱相当の基準数  
 ※ミルシート及び製品検査成績書<表面処理後の引張試験結果記載>は有償で発行可能です。  
 裏面にサンプル(株式会社協栄製作所)を掲載しておりますのでご確認ください。



Produced by 由良産商株式会社