





温度センサ

K熱電対温度センサ (ミニオメガプラグ付)

突刺センサ

品番	先端部	先端形状	サイズ	温度範囲	価格	外観
LP-35		 φ1.0 mm	センサ長 15mm ハンドル長 110mm	-50 ~ +180°C	¥7,100	 コード長 1000mm
LP-31		 φ2.0 mm	センサ長 80mm ハンドル長 110mm	-50 ~ +200°C	¥4,500	 コード長 1000mm
TPK-09		 φ3.0 mm	センサ長 120mm ハンドル長 120mm	-50 ~ +350°C	¥10,200	 コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm
TPK-23		 φ3.2 mm	センサ長 165mm ハンドル長 120mm	-50 ~ +500°C	¥11,800	 コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm
LP-32		 φ3.8 mm	センサ長 120mm ハンドル長 110mm	-50 ~ +400°C	¥5,100	 コード長 1000mm
LP-38		 φ4.8 mm	センサ長 100mm ハンドル長 110mm	-50 ~ +180°C	¥8,500	 コード長 1000mm
LP-36		 φ3.2 mm	センサ長 150mm ハンドル長 130mm	-50 ~ +600°C	¥15,100	2針タイプ  コード長 1000mm

空気・気流用センサ

品番	先端部	先端形状	サイズ	温度範囲	価格	外観
TPK-21		 φ6.5 mm	センサ長 155mm ハンドル長 120mm	-50 ~ +600°C	¥15,400	 コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm
LP-21		 φ4.8 mm	センサ長 200mm ハンドル長 110mm	-50 ~ +500°C	¥7,100	 コード長 1000mm
TPK-08		 φ10 mm	センサ長 200mm ハンドル長 120mm	-50 ~ +600°C	¥19,300	シース型  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm
LP-22		 φ4.8 mm	センサ長 200mm ハンドル長 110mm	-50 ~ +500°C	¥8,000	L型  コード長 1000mm

空気用伸縮ロッドセンサ (K熱電対)

品番 **LP-21EX**

価格 **¥21,200**

▶測定範囲 -20 ~ +350°C



●空調機やダクトの手の届かない所の測定にとっても便利です

■先端部φ9mm
■コード長 エクステンション最縮時 1,800mm
エクステンション最伸時 880mm

