

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ **Cow Leather Gloves**
はっ水牛床革手袋 フックホール付き (撥水JIS L 1092 レベル5) **New**

特長 ●オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。●**キャンプやアウトドアでも使える手袋です。**

仕様 ●はっ水性試験 (JIS L 1092) レベル5 ●フックホール付き
●カフス丈: 8cm ●厚さ: 1.4mm

材質 ●牛床革 ●ケブラー糸 製造国 ●中国

サイズ 全長 (cm) 手のひら周り (cm) 中指長さ (cm)
S 24 10 7
M 25 11 7.5
L 26 12 8

内側部 拡大図 WRCG-S

発注単位 1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
256-6738	WRCG-S	¥2,057	¥2,400	ブラウン	S	50	220	-
256-6737	WRCG-M	¥2,057	¥2,400	ブラウン	M	50	230	-
256-6736	WRCG-L	¥2,057	¥2,400	ブラウン	L	50	240	-

トラスコ中山 937390

◎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

TOWA **Cow Split Leather Gloves**
牛床革手袋 "EXTRA GUARD TAKIBI" **New** RoHS

特長 ●耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
●耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。

仕様 ●厚さ: 約1.23mm

材質 ●牛床革 ●裏: 綿 ●当て: 表革 製造国 ●バングラデシュ

拡大図 EG-012 (イエロー) 使用例

EG-013 (イエロー) EG-014 (カーキ)

タイプ 全長 (cm) 手のひら周り (cm) 中指長さ (cm)
5本指 27.0 24.0 8.5
3本指 27.0 26.0 8.3

発注単位 1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	タイプ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
245-7486	EG-012	¥1,120	オープン	イエロー	フリー	5本指	5	245	-
245-7489	EG-013	¥1,120	オープン	イエロー	フリー	3本指	5	240	-
245-7487	EG-014	¥1,466	オープン	カーキ	フリー	5本指	5	245	-

◎商品のお問い合わせ: 0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

富士手袋 **Cow Leather Gloves**
牛床皮手袋 "トコテ (黒当付)"

特長 ●耐久性に優れた牛床革製です。
●親指付け根部分を牛床革で補強しています。

仕様 ●厚さ: 1.2mm
●背縫い

材質 ●牛床革 製造国 ●中国

拡大図 F-555

全長 (cm) 手のひら周り (cm) 中指長さ (cm)
24.0 25.0 8.5

発注単位 1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-9176	F-555	¥727	オープン	フリー	12	200	108 (221)

◎商品のお問い合わせ: 0737-83-1355 <https://www.fujitebukuro.co.jp/>

おたふく **Leather Gloves GATEN**
床革手袋 "我天" (銀当付) **New** RoHS

特長 ●厳選された牛革を丹念に鞣したハイグレードタイプです。
●とても柔らかく手にフィットします。

仕様 ●親指付け根: 銀当付
●背縫い

材質 ●牛床革 製造国 ●中国

拡大図 K-492

おたふく手袋 558603

発注単位 1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
244-6287	K-492-M	¥711	¥830	M	22.0	22	8.5	5	160	-
244-6286	K-492-L	¥711	¥830	L	23.0	23	8.7	5	175	-
244-6288	K-492-LL	¥711	¥830	LL	24.5	25	9.0	5	190	-

◎商品のお問い合わせ: 0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

おたふく **Cow Leather Gloves**
牛床革背縫い手袋 (内綿)

特長 ●内側が綿なので肌触りが良く、はめ心地抜群です。
●革独特のニオイや粉が付きにくいです。

仕様 ●厚さ: 1.4mm ●背縫い

材質 ●牛床革 ●内側: 綿100% 製造国 ●中国

拡大図 480

サイズ 全長 (cm) 手のひら周り (cm) 中指長さ (cm)
M 22.5 23.0 8.0
L 23.0 24.0 8.5
LL 24.0 25.0 9.0

おたふく手袋 558603

発注単位 1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
438-6175	480-M	¥694	¥810	M	10	165	99 (58)
438-6159	480-L	¥694	¥810	L	10	180	518 (86)
438-6167	480-LL	¥694	¥810	LL	10	210	1329 (110)

◎商品のお問い合わせ: 0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

富士グローブ **Cow Split Leather Gloves**
牛床革背縫い手袋 "IT-68" **New** RoHS

特長 ●厳選された柔らかい牛床革を使用しています。●汚れが目立たないブラウン色です。●手のひら黒吟皮補強で耐久性がアップしました。

仕様 ●厚さ: 1.4mm ●背縫い

材質 ●牛床革 ●当て: 黒吟皮 製造国 ●中国

拡大図 1744

サイズ 全長 (cm) 手のひら周り (cm) 中指長さ (cm)
M 23.0 23.0 7.8
L 23.5 24.0 8.2
LL 24.0 26.0 8.6

富士グローブ 837300

発注単位 1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-5178	1744	¥886	オープン	M	10	188	61 (130)
855-5179	1745	¥886	オープン	L	10	188	131 (103)
855-5180	1746	¥886	オープン	LL	10	188	58 (86)

◎商品のお問い合わせ: 0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>

ユニワールド **Leather Gloves**
牛床革背縫い手袋 (内綿)

特長 ●内綿タイプで革のイヤな臭いをカットします。
●冬は暖かく夏は抜群の吸汗性で爽やかです。

仕様 ●厚さ: 2mm
●背縫い

材質 ●牛床革 ●内側: 綿、その他 製造国 ●中国

拡大図 423-F

全長 (cm) 手のひら周り (cm) 中指長さ (cm)
24.0 22.4 9.0

ユニワールド 937390

発注単位 1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-3531	423-F	¥624	オープン	フリー	120	194	1434 (151)

◎商品のお問い合わせ: 0120-393-663 <https://www.uniworld.jp/>

ミタニ **Cow Split Gloves With Cotton Liner**
牛床背縫い手袋 "CS-416" (内綿)

特長 ●良質で厚みのある牛床革を使用しています。
●手袋内に付いた綿メリヤス生地が汗を吸い取りムレを軽減し、快適なつけ心地です。
●優れた耐久性と摩耗性で熱にも強いです。

仕様 ●厚さ: 2mm ●背縫い

材質 ●牛床革 ●内側: 綿100% 製造国 ●中国

拡大図 209280

全長 (cm) 手のひら周り (cm) 中指長さ (cm)
23.0 23.0 7.5

ミタニコーポレーション 901817

発注単位 1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5837	209280	¥686	オープン	フリー	120	180	247 (71)

◎商品のお問い合わせ: 072-469-1660 <http://www.mitani-gloves.com/>