

牛皮革手袋(袖なしタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め
手袋

すべり止め
背抜き手袋

スミス
手袋

下履き・
インナー手袋

静電気防止
手袋

ビニール
手袋

天然ゴム
手袋

ニトリウム
手袋

腕カバー付
手袋

耐薬品・
耐溶剤手袋

使い捨て
手袋

指サック

クリーン
ルーム用
手袋

革手袋

合成皮革・
人工皮革
手袋

防振手袋

タクティカル
グローブ

耐切削
手袋

耐熱・
防寒手袋

絶縁手袋

富士グローブ Cow Split Leather Gloves
牛皮革背縫手袋“ジャスト小さめ” **RoHS**

同商品群
在庫数 241 アイテム



特長 ●厳選された牛皮革使用で柔らかいです。
●指先ピッタリの小さめサイズです。

仕様 ●厚さ:1.4mm
●背縫い

材質 ●牛皮革
製造国 ●中国

拡大図

1611

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.0	24.0	8.0

発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
378-7168	1611	¥1,091	オープン	M	10	170	527(59)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 http://www.fujiglove.co.jp/

富士グローブ Cow Split Leather Gloves
牛皮革背縫手袋“No.6黒当” **RoHS**

同商品群
在庫数 241 アイテム



特長 ●耐熱性・耐久性に優れています。

仕様 ●厚さ:1.5mm
●背縫い

材質 ●牛皮革
●当て:牛表皮(黒)

製造国 ●中国

拡大図

1623

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
24.0	25.0	8.3

発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5169	1623	¥1,001	オープン	L	10	206	120(62)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 http://www.fujiglove.co.jp/

富士グローブ Cow Split Leather Gloves
牛皮革背縫袖短手袋“60-SH” **RoHS**

同商品群
在庫数 241 アイテム



特長 ●カフ部をなくし着脱性を重視した商品です。
●手を下にして振るだけで脱げます。
●親指・平部を人工皮革で補強しています。

仕様 ●厚さ:1.3mm
●背縫い

材質 ●牛皮革
●親指・平部補強:人工皮革

製造国 ●中国

拡大図

1732

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
22.0	26.0	8.0

発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
422-7131	1732	¥861	オープン	フリー	10	170	703(89)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 http://www.fujiglove.co.jp/

富士グローブ Cow Split Leather Gloves
牛皮革背縫手袋“EX-680” **RoHS**

同商品群
在庫数 241 アイテム



特長 ●耐摩耗性に優れています。
●ソフトな使用感です。

仕様 ●厚さ:1.3mm
●背縫い

材質 ●牛皮革
製造国 ●中国

拡大図

5359

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.5	24.0	7.5
L	23.5	25.0	8.5
LL	24.5	27.0	9.5

発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5197	5358	¥546	オープン	M	10	170	468(176)
855-5198	5359	¥546	オープン	L	10	174	1020(85)
855-5199	5360	¥546	オープン	LL	10	194	590(210)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 http://www.fujiglove.co.jp/

富士グローブ Cow Split Leather Gloves
牛皮革背縫手袋“No.60FGC” **RoHS**

同商品群
在庫数 241 アイテム



特長 ●耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。

仕様 ●厚さ:1.4mm
●背縫い

材質 ●牛皮革
製造国 ●中国

拡大図

1701

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
24.0	24.0	8.3

発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5156	1701	¥679	オープン	フリー	10	190	2354(115)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 http://www.fujiglove.co.jp/

富士グローブ Cow Split Leather Gloves
牛皮革背縫手袋“EX-600” **RoHS**

同商品群
在庫数 241 アイテム



特長 ●お手頃価格の背縫タイプをサイズ化した商品です。

仕様 ●厚さ:1.2mm
●背縫い

材質 ●牛皮革
製造国 ●中国

拡大図

1726

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	23.0	24.0	8.0
L	24.0	25.0	8.5
LL	25.0	27.5	9.0


発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
422-7085	1725	¥580	オープン	M	10	170	387(53)
422-7077	1716	¥580	オープン	L	10	180	4457(82)
422-7093	1726	¥580	オープン	LL	10	190	2550(72)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 http://www.fujiglove.co.jp/

シモン Cow Split Leather Gloves
"107APC-EC"牛皮革背縫い手袋"107APC-EC"(12双入) **RoHS**

同商品群
在庫数 140 アイテム



特長 ●まとめて買える徳用12双パックです。
●切削、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。

仕様 ●厚さ:1.1mm
●背縫い
●親指付根:牛皮革当付

材質 ●牛皮革
●中国
●パングラデシュ

拡大図

107APC-EC12P

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
24.0	23.0	8.5

1双あたり目安単価 ¥445

発注単位1袋 株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	取扱価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	サイズ	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
399-3400	107APC-EC12P	¥5,343	オープン	フリー	12	12	1800	928(71)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 http://www.simon.co.jp/

メーカーカタログライブラリーのご紹介

本文よりもさらに詳しい情報をご提供するため、オレンジブック掲載の約600社のメーカーカタログを取り揃えています。

ご請求方法

メーカーカタログの発注コードをオレンジブック.Comまたは、FAXにてご注文ください。



ご希望のカタログが簡単に注文でき、すぐにお手元に届きます。

※オレンジブックガイドに掲載しています。