

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**フジ矢** Safety Cord  
**FUJIYA** 日本 **布製セーフティーコード** RoHS

FSC-5BK (ブラック)  
 FSC-5GD (ゴールド)  
 FSC-5BK-SR (ブラック) (ロック付カラビナタイプ)  
 FSC-5GD-SR (ゴールド) (ロック付カラビナタイプ)

特長 ●プロ仕様の5kgの重さの落下に耐えられるタイプです。  
 用途 ●高所作業時の落下防止に。  
 仕様 ●コード径:8mm  
 ●最大使用荷重:5kg  
 ●2.0mm工具接続ワイヤー付

材質 ●布製  
 製造国 ●台湾

ロック付カラビナタイプ

発注単位1個 発注コード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
496-3229	FSC-5BK	¥2,143	¥3,000	840	1500	ブラック	10	135	714(143)
496-3245	FSC-5GD	¥2,143	¥3,000	840	1500	ゴールド	10	135	74(32)

フジ矢㈱[780810]

発注単位1個 発注コード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
496-3237	FSC-5BK-SR	¥3,457	¥4,840	840	1500	ブラック	10	150	151(114)
496-3253	FSC-5GD-SR	¥3,457	¥4,840	840	1500	ゴールド	10	150	24(52)

商品のお問い合わせ:0120-248-440 http://www.fujiya-kk.com/

**MITOLOY** Safety-Loop 日本 **セーフティループ(からみ防止タイプ)**

SLK-80R (レッド)  
 SLK-80V (バイオレット)  
 SLK-80B (ブラック)  
 SLK-80RB (レッド×ブラック)  
 SLK-80GB (ゴールド×ブラック)

特長 ●工具落下防止用です。●ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。  
 ●ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。  
 ●工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。  
 用途 ●工具落下防止用。仕様 ●最大使用荷重:2kg ●コード径:4mm  
 材質 ●本体ワイヤー:ステンレス ●ポリウレタン ●ポリエステル繊維カバー  
 製造国 ●日本

付属品

発注単位1本 水戸工機㈱[673783]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	芯径(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
828-8272	SLK-80R	¥1,643	¥2,300	420	800	レッド	1	12	64	89(72)
828-8273	SLK-80V	¥1,643	¥2,300	420	800	バイオレット	1	12	64	50(75)
828-8274	SLK-80B	¥1,643	¥2,300	420	800	ブラック	1	12	64	265(159)
828-8275	SLK-80RB	¥1,643	¥2,300	420	800	レッド×ブラック	1	12	64	87(81)
828-8276	SLK-80GB	¥1,643	¥2,300	420	800	ゴールド×ブラック	1	12	64	159(275)
828-8277	SLK-140R	¥1,914	¥2,680	550	1350	レッド	1	12	78	74(53)
828-8278	SLK-140V	¥1,914	¥2,680	550	1350	バイオレット	1	12	78	88(138)
828-8279	SLK-140B	¥1,914	¥2,680	550	1350	ブラック	1	12	78	350(210)
828-8280	SLK-140RB	¥1,914	¥2,680	550	1350	レッド×ブラック	1	12	78	136(177)
828-8281	SLK-140GB	¥1,914	¥2,680	550	1350	ゴールド×ブラック	1	12	78	97(137)

商品のお問い合わせ:029-251-5111 http://www.mitotool.com/

**KAHARA** Lanyard mini 60cm 日本 **ランヤードミニ(60cm)**

KJRYM-BK KJRYM-GN KJRYM-PK KJRYM-PU (ブラック) (グリーン) (ピンク) (パープル)  
 KJRYMシリーズ

特長 ●簡易落下防止安全コードです。  
 用途 ●簡易落下防止に。  
 仕様 ●最大使用荷重:0.3kg  
 製造国 ●中国

カハラジャパン㈱[311841]

**KAHARA** Lanyard 90cm 日本 **ランヤード(90cm)**

KJRY-BK KJRY-GN KJRY-PK KJRY-PU (ブラック) (グリーン) (ピンク) (パープル)  
 KJRYシリーズ

特長 ●簡易落下防止安全コードです。  
 用途 ●簡易落下防止に。  
 仕様 ●最大使用荷重:0.4kg  
 製造国 ●中国

カハラジャパン㈱[311841]

**KAHARA** KJ Strong Lanyard 日本 **"KJストロングランヤード"**

KJSRY-SM (スモーク)  
 KJSRY-CL (クリアー)  
 KJSRY-GN (グリーン)  
 KJSRY-BL (ブルー)  
 KJSRY-YL (イエロー)  
 KJSRY-RD (レッド)

特長 ●結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。  
 ●アルミカラビナ付です。  
 用途 ●簡易落下防止に。  
 仕様 ●最大使用荷重:0.5kg  
 ●0.1ミリワイヤー入り

材質 ●ビニール  
 製造国 ●中国

カハラジャパン㈱[311841]

発注単位1本 発注コード

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	コード径(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
146-0780	KJSRY-SM	¥700	¥700	250	900	スモーク	5	14.5	529(208)	
146-0784	KJSRY-CL	¥700	¥700	250	900	クリアー	5	14.5	151(94)	
146-0784	KJSRY-GN	¥700	¥700	250	900	グリーン	5	14.5	188(285)	
146-0781	KJSRY-BL	¥700	¥700	250	900	ブルー	5	14.5	236(622)	
146-0779	KJSRY-YL	¥700	¥700	250	900	イエロー	5	14.5	92(384)	
146-0782	KJSRY-RD	¥700	¥700	250	900	レッド	5	14.5	231(227)	

商品のお問い合わせ:0479-74-8170 http://www.kahara-japan.com/