

すべり止め手袋

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タクティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

トラスコ **Recycled Anti-slip Gloves** **リサイクルすべり止め手袋** RoHS

同商品群在庫数 **47** アイテム



拡大図 **DPM-PET75**



拡大図 **DPM-PET75-W (女性向け)**

特長 ●再生ペット、再生綿を使用しています。
仕様 ●厚さ:2mm ●7ゲージ編
材質 ●繊維部:ポリエステル(PET再生糸)、綿(再生糸)
●すべり止め部:天然ゴム
製造国 ●日本

発注単位1双 トラスコ中山株[289035]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
217-2828	DPM-PET75	¥231	¥270	ホワイト	フリー	24.0	18.0	8.0	12	60	2309(78)

女性向け **女性向け**

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
115-1337	DPM-PET75-W	¥231	¥270	ホワイト	小さめ	20.0	18.0	6.5	12	55	34(40)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

丸和ケミカル **Recycled Gloves** **PETリサイクル軍手** RoHS

同商品群在庫数 **22** アイテム



拡大図 **4533**

特長 ●シリコン樹脂ははっ水性があるので、ホコリがつきにくいです。
仕様 ●厚さ:2.2mm ●7ゲージ編
●エコマーク認定番号:第17103004号
材質 ●繊維部:再生PET繊維、綿、他
●すべり止め部:シリコン樹脂
製造国 ●日本

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.0	20.0	8.0

丸和ケミカル株[886938]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
398-5407	4533	¥236	オープン	ホワイト	フリー	12	70	947(67)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>

丸和ケミカル **Work Gloves** **極厚純綿シリコンすべり止め軍手** RoHS

同商品群在庫数 **22** アイテム



拡大図 **1810**

特長 ●1ダースあたりの目付を約2kgに設定した極厚の軍手です。
●手首はダブル仕上げで、適度な締め付けと柔らかさがあります。
仕様 ●厚さ:7mm ●7ゲージ編
材質 ●繊維部:綿
●すべり止め部:シリコン樹脂
製造国 ●日本

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
27.0	24.0	8.0

丸和ケミカル株[886938]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
758-7481	1810	¥660	オープン	生成	フリー	10	190	143(146)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>

丸和ケミカル **Gloves** **災害伝言ダイヤルすべり止め付軍手** RoHS

同商品群在庫数 **22** アイテム



拡大図 **311-50**

注意 ●携帯電話からでも利用可能です。※通信事業者により利用できない場合があります。

特長 ●災害伝言ダイヤルの使い方を手の甲に印字しています。
仕様 ●厚さ:2.5mm ●7ゲージ編
材質 ●繊維部:綿・ポリエステル
●すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
製造国 ●日本

(右手甲の文字)

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.0	17.0	7.5

丸和ケミカル株[886938]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
419-1609	311-50	¥164	オープン	ホワイト	フリー	10	65	174(133)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>

富士手袋 **Anti-slip Gloves** **シノフィットリング軍手 すべり止め付き(10双入)** RoHS

同商品群在庫数 **4** アイテム



拡大図 **7510-S**

1双あたり目安単価 **¥90**

特長 ●シノ糸を使用しているため、肌触りがいいです。
仕様 ●厚さ:2.1mm ●7ゲージ編
材質 ●手袋部:ポリエステル、綿、その他
●すべり止め部:塩化ビニール
製造国 ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	20.0	18.0	7.5
M	21.0	19.0	7.5
L	22.0	20.0	8.0
LL	23.5	20.0	8.5

富士手袋工業株[826371]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	リストカラー	組入数(双)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
114-8034	7510-S	¥896	オープン	ホワイト	S	赤	10	40	490	49(189)
114-8033	7510-M	¥896	オープン	ホワイト	M	青	10	40	620	42(467)
114-8031	7510-L	¥896	オープン	ホワイト	L	黄	10	40	630	238(496)
114-8032	7510-LL	¥896	オープン	ホワイト	LL	黒	10	40	660	58(484)

☎商品のお問い合わせ:0737-83-1355 <https://www.fujitebukuro.co.jp/>

福徳産業 **Anti-slip Gloves** **“しっくりがっちり厚手”** RoHS

同商品群在庫数 **41** アイテム



拡大図 **19-M**

特長 ●小指の指が下がってしっくりフィットし、指の付け根にゴムが入ってがっちりフィットします。
仕様 ●厚さ:2.5mm ●7ゲージ編
材質 ●繊維部:ポリエステル、綿、その他
●すべり止め部:塩化ビニール
製造国 ●日本

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	21.5	16.0	7.0
L	23.5	16.0	7.5

(価格改定日 19.09) 福徳産業株[837211]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
787-0906	19-M	¥157	オープン	ホワイト	M	100	60	303(98)
787-0892	19-L	¥157	オープン	ホワイト	L	100	70	544(97)

☎商品のお問い合わせ:084-955-0806 <http://www.fukutoku-sangyo.co.jp/>

福徳産業 **Wrist Short Anti-slip Gloves** **“てくびショート厚手”(5双入)** RoHS

同商品群在庫数 **41** アイテム



拡大図 **362-5P-M**

1双あたり目安単価 **¥145**

特長 ●手首が短い2本編みの手袋にビニールのすべり止め付、袖が気にならない手袋です。
仕様 ●厚さ:2.5mm ●7ゲージ編
材質 ●繊維部:ポリエステル、綿、その他
●すべり止め部:塩化ビニール
製造国 ●日本

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	18.0	19.0	7.0
L	20.5	20.0	7.5

(価格改定日 19.09) 福徳産業株[837211]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	組入数(双)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
787-1155	362-5P-M	¥727	オープン	ホワイト	M	5	60	225	8(73)
787-1147	360-5P-L	¥727	オープン	ホワイト	L	5	60	300	11(55)

☎商品のお問い合わせ:084-955-0806 <http://www.fukutoku-sangyo.co.jp/>