

# 在庫 306アイテム クリーンルーム用シューズ

▶▶▶ 静電作業靴は6-561~568ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

**アズワン** **Clean Boots** **アスピュアクリーンブーツ(ショート)**

特長 ●布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。  
●アウトソールには軽量でクッション性の高いポリウレタンを使用しています。

仕様 ●色:ホワイト  
●電気抵抗値:1.0×10<sup>9</sup>Ω未満  
●ISO Class5 (Fed/STDクラス100)相当 ●ファスナー付

材質 ●アウトソール:ポリウレタン(PU)  
●布地:導電糸入りポリエステル100%

製造国 ●中国

1-2272

▲注意  
●クリーンバックではありません。

**アズワン** **Boots For CR** **アスピュアクリーンブーツ(ロング)**

特長 ●布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。  
●アウトソールには軽量でクッション性の高いポリウレタンを使用しています。

仕様 ●色:ホワイト ●電気抵抗値:1.0×10<sup>9</sup>Ω未満  
●ISO Class5 (Fed/STDクラス100)相当  
●ファスナー付き

材質 ●アウトソール:ポリウレタン(PU)  
●布地:導電糸入りポリエステル100%

製造国 ●中国

1-2271

▲注意  
●クリーンバックではありません。

発注単位1足 アズワン機[104294]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比)
836-6716	1-2272-22	¥3,349	¥3,350	22.5	1	320	3(-)
836-6717	1-2272-23	¥3,349	¥3,350	23.0	1	340	5(50)
836-6718	1-2272-24	¥3,349	¥3,350	23.5	1	360	5(125)
836-6719	1-2272-25	¥3,349	¥3,350	24.0	1	375	4(58)
836-6720	1-2272-26	¥3,349	¥3,350	24.5	1	390	4(20)
836-6721	1-2272-27	¥3,349	¥3,350	25.0	1	410	3(28)
836-6722	1-2272-28	¥3,349	¥3,350	25.5	1	430	7(50)
836-6723	1-2272-29	¥3,349	¥3,350	26.0	1	445	57(380)
836-6724	1-2272-30	¥3,349	¥3,350	26.5	1	465	51(165)
836-6725	1-2272-31	¥3,349	¥3,350	27.0	1	480	59(148)
836-6726	1-2272-32	¥3,349	¥3,350	27.5	1	500	27(225)
836-6727	1-2272-33	¥3,349	¥3,350	28.0	1	520	21(162)

☎商品のお問い合わせ:0120-700-875 <http://www.as-1.co.jp/>

発注単位1足 アズワン機[104294]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比)
100-3260	1-2271-21	¥3,449	¥3,450	22.0	1	1200	0(-)
100-3308	1-2271-22	¥3,449	¥3,450	22.5	1	1200	0(-)
100-6431	1-2271-23	¥3,449	¥3,450	23.0	1	1200	0(-)
100-7990	1-2271-24	¥3,449	¥3,450	23.5	1	1200	1(50)
100-4889	1-2271-25	¥3,449	¥3,450	24.0	1	1200	0(-)
100-7976	1-2271-26	¥3,449	¥3,450	24.5	1	1200	1(34)
100-4890	1-2271-27	¥3,449	¥3,450	25.0	1	1200	14(234)
100-3296	1-2271-28	¥3,449	¥3,450	25.5	1	1200	23(460)
100-3311	1-2271-29	¥3,449	¥3,450	26.0	1	1200	68(1159)
100-3228	1-2271-30	¥3,449	¥3,450	26.5	1	1200	57(150)
100-4874	1-2271-31	¥3,449	¥3,450	27.0	1	1200	90(97)
100-6489	1-2271-32	¥3,449	¥3,450	27.5	1	1200	23(210)
100-4803	1-2271-33	¥3,449	¥3,450	28.0	1	1200	36(66)
100-3304	1-2271-35	¥3,449	¥3,450	29.0	1	1200	24(600)

☎商品のお問い合わせ:0120-700-875 <http://www.as-1.co.jp/>

**ゴールドウイン** **Clean Shoes** **クリーンシューズ**

特長 ●快適性を重視したクリーンルーム対応シューズです。  
●軽量でクッション性に優れています。  
●布部分は発塵の少ない素材を使用しています。

仕様 ●ISO Class5 (Fed/STDクラス100)相当  
●IEC61340-5-1 規格対応  
●色:ホワイト

材質 ●靴底:ウレタン

製造国 ●日本

PA9380E-W (短靴)      アッパー部      PA9350-W (ファスナー付ロングブーツ)

短靴 材質 ●アッパー部:ポリエステル(PE)

発注単位1足 (価格改定日 20.10) 横ゴールドウイン[412559]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比)
114-8943	PA9380E-W-22.0	¥5,300	¥5,300	22.0	EEE	1	450	2(-)
114-8944	PA9380E-W-22.5	¥5,300	¥5,300	22.5	EEE	1	460	4(67)
114-8945	PA9380E-W-23.0	¥5,300	¥5,300	23.0	EEE	1	470	11(158)
114-8946	PA9380E-W-23.5	¥5,300	¥5,300	23.5	EEE	1	490	12(150)
114-8947	PA9380E-W-24.0	¥5,300	¥5,300	24.0	EEE	1	490	11(85)
114-8948	PA9380E-W-24.5	¥5,300	¥5,300	24.5	EEE	1	510	6(200)
114-8949	PA9380E-W-25.0	¥5,300	¥5,300	25.0	EEE	1	510	16(178)
114-8950	PA9380E-W-25.5	¥5,300	¥5,300	25.5	EEE	1	570	17(142)
114-8951	PA9380E-W-26.0	¥5,300	¥5,300	26.0	EEE	1	570	38(181)
114-8952	PA9380E-W-26.5	¥5,300	¥5,300	26.5	EEE	1	610	33(138)
114-8953	PA9380E-W-27.0	¥5,300	¥5,300	27.0	EEE	1	630	47(196)
114-8954	PA9380E-W-27.5	¥5,300	¥5,300	27.5	EEE	1	630	35(319)
114-8955	PA9380E-W-28.0	¥5,300	¥5,300	28.0	EEE	1	630	25(120)

☎商品のお問い合わせ:03-3481-7215 <http://www.goldwin.co.jp/g-hitech/>

**PROFICIO** **Clean Shoes** **クリーンシューズ**

特長 ●快適性を重視したクリーンルーム対応シューズです。  
●軽量でクッション性に優れています。  
●布部分は発塵の少ない素材を使用しています。

仕様 ●ISO Class5 (Fed/STDクラス100)相当  
●IEC61340-5-1 規格対応  
●色:ホワイト

材質 ●靴底:ウレタン

製造国 ●日本

PA9380E-W (短靴)      アッパー部      PA9350-W (ファスナー付ロングブーツ)

短靴 材質 ●アッパー部:ポリエステル(PE)

発注単位1足 (価格改定日 20.10)

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比)
759-1357	PA9350-W-23.0	¥11,000	¥11,000	23.0	EEE	1	580	0(-)
759-1365	PA9350-W-23.5	¥11,000	¥11,000	23.5	EEE	1	580	0(-)
759-1373	PA9350-W-24.5	¥11,000	¥11,000	24.5	EEE	1	580	3(50)
759-1381	PA9350-W-25.0	¥11,000	¥11,000	25.0	EEE	1	600	8(800)
759-1390	PA9350-W-25.5	¥11,000	¥11,000	25.5	EEE	1	640	3(38)
759-1403	PA9350-W-26.0	¥11,000	¥11,000	26.0	EEE	1	660	17(114)
759-1411	PA9350-W-26.5	¥11,000	¥11,000	26.5	EEE	1	700	17(85)
759-1420	PA9350-W-27.0	¥11,000	¥11,000	27.0	EEE	1	720	14(94)
759-1438	PA9350-W-27.5	¥11,000	¥11,000	27.5	EEE	1	720	41(121)
759-1446	PA9350-W-28.0	¥11,000	¥11,000	28.0	EEE	1	720	17(170)

☎商品のお問い合わせ:03-3481-7215 <http://www.goldwin.co.jp/g-hitech/>

**BLASTON** **Anti-Electrostatic Shoes** **制電シューズ**

特長 ●軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。  
●甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。

仕様 ●電気抵抗値:10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup>Ω  
●色:ホワイト

材質 ●甲材:人工皮革  
●靴底:ポリウレタン

製造国 ●台湾

BSC-520

▲注意  
●クリーンバックではありません。

発注単位1足 横ブラストン[802235]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比)
472-9579	BSC-520-23.5	¥3,429	オープン	23.5	EEE	1	460	12(200)
472-9587	BSC-520-24.0	¥3,429	オープン	24.0	EEE	1	470	17(155)
472-9595	BSC-520-24.5	¥3,429	オープン	24.5	EEE	1	480	17(284)
472-9609	BSC-520-25.0	¥3,429	オープン	25.0	EEE	1	490	15(116)
472-9617	BSC-520-25.5	¥3,429	オープン	25.5	EEE	1	500	14(280)
472-9625	BSC-520-26.0	¥3,429	オープン	26.0	EEE	1	510	22(67)
472-9633	BSC-520-26.5	¥3,429	オープン	26.5	EEE	1	520	30(104)
472-9641	BSC-520-27.0	¥3,429	オープン	27.0	EEE	1	530	20(87)
472-9650	BSC-520-28.0	¥3,429	オープン	28.0	EEE	1	540	18(225)

☎商品のお問い合わせ:042-670-5877 <http://www.blaston.jp/>

商品選定にご活用ください

納期目安

発注コードの色や★は納期の目安を表しています。

発注コードが黄色  
**在庫商品**      発注コード 999-9999

発注コードが青・紫  
**メーカー取り寄せ商品**      発注コード ★111-1111

いずれかの星が付きます。      ★222-2222

★メーカー在庫      ★実働7日以内で出荷可能  
★都度問い合わせ