

アルミアングル／角パイプ

カラーバリエーション



シルバー



シルバークリア
(ツヤ有)



ステンカラー
(ツヤ消)
電解着色



ブロンズ
(ツヤ消)
電解着色



ブラック
(ツヤ消)
電解着色

等辺アングル4000<ブロンズ>

アルマイト材

商品番号	1本価格	断面図	サイズ		重量	単位
			厚×辺×長			
227-417	11,400		3×50×4000		3.16kg	本
227-418	9,000		3×40×4000		2.50kg	°
227-419	6,700		3×30×4000		1.86kg	°
227-420	4,500		2×30×4000		1.26kg	°
227-421	3,800		2×25×4000		1.04kg	°
227-422	3,000		2×20×4000		0.82kg	°
227-423	2,200		2×15×4000		0.61kg	°
227-424	1,700		1.5×15×4000		0.46kg	°
227-425	1,100		1.2×12×4000		0.30kg	°
227-426	900		1.2×10×4000		0.24kg	°

等辺アングル4000<ブラック>

アルマイト材

商品番号	1本価格	断面図	サイズ		重量	単位
			厚×辺×長			
227-427	13,100		3×50×4000		3.16kg	本
227-428	10,400		3×40×4000		2.50kg	°
227-429	7,700		3×30×4000		1.86kg	°
227-430	5,300		2×30×4000		1.26kg	°
227-431	4,400		2×25×4000		1.04kg	°
227-432	3,500		2×20×4000		0.82kg	°
227-433	1,900		1.5×15×4000		0.46kg	°
227-434	1,300		1.2×12×4000		0.30kg	°
227-435	1,100		1.2×10×4000		0.24kg	°

不等辺アングル<シルバー>

アルマイト材

商品番号	1本価格	断面図	サイズ		重量	単位
			厚×縦×横×長			
227-338	18,500		5×50×75×4000		6.50kg	本
227-337	9,200		4×35×50×4000		3.53kg	°
227-336	6,600		3×25×50×4000		2.43kg	°
227-325	4,000		3×20×30×4000		1.53kg	°
227-323	3,500		2.5×13×35×4000		1.24kg	°
227-335	4,100		2×25×50×4000		1.58kg	°
227-332	3,800		2×20×50×4000		1.48kg	°
227-326	3,300		2×20×40×4000		1.26kg	°
227-324	3,000		2×20×30×4000		1.04kg	°
227-322	2,400		2×15×30×4000		0.93kg	°
227-285	1,800		2×15×20×4000		0.72kg	°
227-279	1,300		2×10×15×4000		0.50kg	°
227-311	1,400		1.9×10×15×4000		0.48kg	°
227-318	1,700		1.8×15×20×4000		0.65kg	°
227-316	1,600		1.8×15×18×4000		0.61kg	°
227-334	4,600		1.5×25.4×76.2×4000		1.63kg	°
227-333	3,700		1.5×19×63.5×4000		1.32kg	°
227-331	2,400		1.5×15×45×4000		0.95kg	°
227-321	1,800		1.5×15×30×4000		0.71kg	°
227-284	1,400		1.5×15×20×4000		0.55kg	°
227-317	1,800		1.5×15×25×4000		0.66kg	°
227-283	2,000		1.5×10×40×4000		0.79kg	°
227-282	1,600		1.5×10×30×4000		0.63kg	°
227-281	1,400		1.5×10×25×4000		0.55kg	°
227-280	1,200		1.5×10×20×4000		0.46kg	°
227-315	2,000		1.5×9×40×4000		0.77kg	°
227-314	1,600		1.5×9×30×4000		0.61kg	°
227-327	4,800		3×20×40×4000		1.85kg	°
227-313	1,400		1.5×9×25×4000		0.53kg	°
227-312	1,400		1.5×9×20×4000		0.45kg	°

不等辺アングル<シルバークリア>

アルマイト材

商品番号	1本価格	断面図	サイズ		重量	単位
			厚×縦×横×長			
227-453	6,500		3×25×50×4000		2.34kg	本
227-454	5,200		3×20×40×4000		1.85kg	°
227-455	3,500		2×20×40×4000		1.04kg	°
227-456	3,000		2×20×30×4000		0.93kg	°
227-457	2,600		2×15×30×4000		0.93kg	°

不等辺アングル<ステンカラー>

アルマイト材

商品番号	1本価格	断面図	サイズ		重量	単位
			厚×縦×横×長			
227-464	4,800		2×20×40×4000		1.26kg	本
227-465	4,000		2×20×30×4000		1.04kg	°
227-466	3,600		2×15×30×4000		0.93kg	°

不等辺アングル<ブロンズ>

アルマイト材

商品番号	1本価格	断面図	サイズ		重量	単位
			厚×縦×横×長			
227-458	8,400		3×25×50×4000		2.34kg	本
227-459	4,500		2×20×40×4000		1.04kg	°
227-460	3,800		2×20×30×4000		0.93kg	°
227-461	3,400		2×15×30×4000		0.93kg	°

不等辺アングル<ブラック>

アルマイト材

商品番号	1本価格	断面図	サイズ		重量	単位
			厚×縦×横×長			
227-462	5,300		2×20×40×4000		1.26kg	本
227-463	3,900		2×15×30×4000		0.93kg	°

等辺角パイプ<シルバー>

アルマイト材

商品番号	1本価格	断面図	サイズ		重量	単位
			厚×辺×長			
224-419	12,500		2×50×4000		4.16kg	本
224-418	9,900		2×40×4000		3.30kg	°
224-417	7,300		2×30×4000		2.43kg	°
224-416	6,000		2×25×4000		2.00kg	°
224-486	4,800		2×20×4000		1.56kg	°
224-483	4,600		15×25×4000		1.53kg	°
224-482	3,600		15×20×4000		1.20kg	°
224-414	3,600		1.5×19×4000		1.14kg	°
224-413	2,700		1.5×15×4000		0.88kg	°
224-481	1,700		1.2×12×4000		0.56kg	°
224-480	1,300		1×10×4000		0.39kg	°

等辺角パイプ<ステンカラー>

アルマイト材

商品番号	1本価格	断面図	サイズ		重量	単位
			厚×辺×長			
227-476	15,800		2×50×4000		4.16kg	本
227-477	12,500		2×40×4000		3.30kg	°
227-478	7,600		2×25×4000		2.00kg	°
227-479	3,400		1.5×15×4000		0.88kg	°