

KABZ_{Type} サイズ 100mm

KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定金具



PKABZ-100

PNAKABZ-100

ステンレス製キャスター

単位：mm

| サイズ | 品番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | | タイヤ幅 R | シャフト径 D | 取付高さ H1 | トッププレート F1/F2 | 取付穴ピッチ P1/P2 | 取付穴径 d | 自重 (g) | |
|---|---|--------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------------|--------------|--------|--------|--|
| | | | | (daN) | (kgf) | | | | | | | | |
| 100 | ■ナイロン | | | | | | | | | | | | |
| | PKABZ-100 | ナイロン | | 120 | 122.4 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 690 | |
| | PBKABZ-100 | ナイロン | B/B入 | 180 | 183.6 | | | | | | | 750 | |
| | PBDKABZ-100 | ナイロン | SUS入 | | | | | | | | | 750 | |
| | ■樹脂製ゴム | | | | | | | | | | | | |
| | PNKABZ-100 | ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 790 | |
| | PNDKABZ-100 | ゴム | SUS入 | | | | | | | | | 790 | |
| | PNAKABZ-100 | ゴム | | | | | | | | | | 730 | |
| | ■樹脂製ウレタンゴム | | | | | | | | | | | | |
| | PNUKABZ-100 | ウレタン | B/B入 | 150 | 153.0 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 770 | |
| | PNUDKABZ-100 | ウレタン | SUS入 | | | | | | | | | 770 | |
| | PNUAKABZ-100 | ウレタン | | | | | | | | | | 710 | |
| | ■MCナイロン | | | | | | | | | | | | |
| | UWBKABZ-100 | MCナイロン | B/B入 | 200 | 204.0 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 900 | |
| | UWBDKABZ-100 | MCナイロン | SUS入 | | | | | | | | | 900 | |
| | UWAKABZ-100 | MCナイロン | | | | | | | | | | 850 | |
| | UWBSKABZ-100 | MCナイロン | B/B入 | | | 30 | | | | | | 850 | |
| | UWBSDKABZ-100 | MCナイロン | SUS入 | | | | | | | | | 850 | |
| | ■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | | | | | | | | | | | | |
| | SKABZ-100 | ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 890 | |
| | SRKABZ-100 | 赤ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | | | | | | | 890 | |
| CRKABZ-100 | 耐熱ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 920 | | | | | | | | |
| ■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | | | | | | | | | | | | | |
| SUIKABZ-100 | ウレタン | B/B入 | 180 | 183.6 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 960 | | |
| SUIEKABZ-100 | 導電性ウレタン | B/B入 | | | | | | | | | 960 | | |

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております (KABZ-100→KABZL-100となります)。

| | | | | |
|----|------|----------------|--|-----------|
| 軸受 | 無印 | ：滑り軸受け | | は受注生産品です。 |
| | B/B入 | ：鋼板製ベアリング入り | | |
| | SUS入 | ：ステンレス製ベアリング入り | | |

KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。