

KType

サイズ 75mm

K型 中荷重用固定金具



SK-75



SUIK-75

単位:mm

サイズ	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)						
																		
													(daN)	(kgf)				
75	■銅板製ゴム																	
	SK-75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	91/68	63/40	9.5	430						
	SRK-75	赤ゴム	B/B入	60	61.2							430						
	CRK-75	耐熱ゴム	B/B入	80	81.6							450						
	■銅板製ウレタンゴム																	
	SUIK-75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	510						
	SUIEK-75	帯電防止ウレタン	B/B入									510						
	■樹脂製ゴム																	
	PNK-75	ゴム	B/B入	70	71.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	410						
	PNDK-75	ゴム	SUS入									410						
	PNAK-75	ゴム										370						
	■樹脂製ウレタンゴム																	
	PNUK-75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	400						
	PNUDK-75	ウレタン	SUS入									400						
	PNUAK-75	ウレタン		70	71.4							350						
	■ナイロン																	
	PK-75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	320						
	PBK-75	ナイロン	B/B入	120	122.4							380						
	PBDK-75	ナイロン	SUS入									380						
	■MCナイロン																	
	UWBK-75	MCナイロン	B/B入	120	122.4	24	10	101	91/68	63/40	9.5	420						
	UWBDK-75	MCナイロン	SUS入									420						
	UWAK-75	MCナイロン				380												
	UWBSK-75	MCナイロン	B/B入			26						400						
	UWBSDK-75	MCナイロン	SUS入									400						

軸受

無印 : 滑り軸受け

B/B入 : 銅板製ベアリング入り

SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。