

KBZ_{Type}

サイズ 150mm

KBZ型 中荷重用ストッパー付固定金具

中荷重用キヤスター



SKBZ-150



SUIKBZ-150



SKBZL-150

単位：mm

サイズ	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2 (P2')	取付穴径 d	自重 (g)						
																		
													(daN)	(kgf)				
150	■銅板製ゴム																	
	SKBZ-150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	2,140						
	SRKBZ-150	赤ゴム	B/B入	160	163.2							2,140						
	CRKBZ-150	耐熱ゴム	B/B入	200	204.0							2,180						
	■銅板製ウレタンゴム																	
	SUIKBZ-150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	2,330						
	SUIEKBZ-150	帯電防止ウレタン	B/B入									2,330						
	■樹脂製ゴム																	
	PNKBZ-150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,850						
	PNDKBZ-150	ゴム	SUS入									1,850						
	PNAKBZ-150	ゴム										140	142.8	1,690				
	■樹脂製ウレタンゴム																	
	PNUKBZ-150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,810						
	PNUDKBZ-150	ウレタン	SUS入									1,810						
	PNUAKBZ-150	ウレタン										150	153.0	1,620				
	■ナイロン																	
	PKBZ-150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,590						
	PBKBZ-150	ナイロン	B/B入	300	306.0							1,830						
	PBDKBZ-150	ナイロン	SUS入									1,830						
	■MCナイロン																	
	UWBKBZ-150	MCナイロン	B/B入	300	306.0	40	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	2,270						
	UWBDBKBZ-150	MCナイロン	SUS入									2,270						
	UWAKBZ-150	MCナイロン										2,120						
	UWBSKBZ-150	MCナイロン	B/B入			30							1,870					
	UWBSDKBZ-150	MCナイロン	SUS入										1,870					

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております (KBZ-150→KBZL-150となります)。

※長穴になります。

軸受

無印 : 滑り軸受け

B/B入 : 銅板製ベアリング入り

SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

KBZ金具のストッパーは、
車輪の回転を止めるストッパーです。