

KA Type

サイズ 200mm

KA型 ステンレス製固定金具



PKA-200



PNAKA-200

サイズ	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
200	■ナイロン												
	PKA-200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	2,310	
	PBKA-200	ナイロン	B/B入	400	408.0							2,520	
	PBDKA-200	ナイロン	SUS入									2,520	
	■樹脂製ゴム												
	PNKA-200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	151/102	112/63	11	2,590	
	PNDKA-200	ゴム	SUS入									2,590	
	PNAKA-200	ゴム										2,420	
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKA-200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	151/102	112/63	11	2,460	
	PNUDKA-200	ウレタン	SUS入									2,460	
	PNUAKA-200	ウレタン										2,290	
	■MCナイロン												
	UWBKA-200	MCナイロン	B/B入	500	510.0	42	20	250	151/102	112/63	11	3,470	
	UWBDKA-200	MCナイロン	SUS入									3,470	
	UWAKA-200	MCナイロン										3,320	
	UWBSKA-200	MCナイロン	B/B入									2,930	
	UWBSDKA-200	MCナイロン	SUS入			2,930							
	■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。												
	SKA-200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	3,240	
SRKA-200	赤ゴム	B/B入	200	204.0	3,240								
SHKA-200	高反発ゴム	B/B入	250	255.0	3,240								
CRKA-200	耐熱ゴム	B/B入			3,320								
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
SUIKA-200	ウレタン	B/B入	400	408.0	42	20	250	151/102	112/63	11	3,410		
SUWKA-200	ウレタン	ラジアルB/B入									3,120		
SUIEKA-200	帯電防止ウレタン	B/B入									3,410		

単位：mm

無印 : 滑り軸受け
 軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り
 SUWKA-200は鋼板製ラジアルベアリング入り

は受注生産品です。

●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。