

JAB_{Type}

サイズ 150mm

JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回金具



PJBAB-150



PNAJAB-150

ステンレス製キャスター

単位: mm

サイズ	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
150	■ナイロン												
	PJAB-150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,080
	PBJAB-150	ナイロン	B/B入	300	306.0								2,320
	PBDJAB-150	ナイロン	SUS入										2,320
	■樹脂製ゴム												
	PNJAB-150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,340
	PNDJAB-150	ゴム	SUS入										2,340
	PNAJAB-150	ゴム		140	142.8								2,180
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUJAB-150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,300
	PNUDJAB-150	ウレタン	SUS入										2,300
	PNUAJAB-150	ウレタン		150	153.0								2,110
	■MCナイロン												
	UWBJAB-150	MCナイロン	B/B入	350	357.0	40	20	198	120/120	90/90	11	45	2,760
	UWBDJAB-150	MCナイロン	SUS入										2,760
	UWAJAB-150	MCナイロン											2,610
	UWBSJAB-150	MCナイロン	B/B入			30							2,360
	UWBSDJAB-150	MCナイロン	SUS入										2,360
	■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。												
	SJAB-150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,630
	SRJAB-150	赤ゴム	B/B入	160	163.2								2,630
	CRJAB-150	耐熱ゴム	B/B入	200	204.0								2,670
	■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。												
	SUIJAB-150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,820
	SUIEJAB-150	帯電防止ウレタン	B/B入										2,820

●左用のストッパーベダル仕様は用意していません。

軸受

無印 : 滑り軸受け

B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

JAB金具のストッパーは、
車輪の回転と金具の旋回を同時に止める
ストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製(SUS304 [18-8 STAINLESS])です。

板バネは、バネ性を維持する為に、SK85 [SK5] (炭素工具鋼)を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。