

# KABZ Type

サイズ 150mm

KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定金具



PKABZ-150

PNAKABZ-150

単位: mm

サイズ	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2/(P2')	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
150	■ナイロン												
	PKABZ-150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,560	
	PBKABZ-150	ナイロン	B/B入	300	306.0							1,800	
	PBDKABZ-150	ナイロン	SUS入									1,800	
	■樹脂製ゴム												
	PNKABZ-150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,820	
	PNDKABZ-150	ゴム	SUS入									1,820	
	PNAKABZ-150	ゴム										1,660	
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKABZ-150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,780	
	PNUDKABZ-150	ウレタン	SUS入									1,780	
	PNUAKABZ-150	ウレタン										1,590	
	■MCナイロン												
	UWBKABZ-150	MCナイロン	B/B入	350	357.0	40	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	2,240	
	UWBDKABZ-150	MCナイロン	SUS入									2,240	
	UWAKABZ-150	MCナイロン										2,090	
	UWBSKABZ-150	MCナイロン	B/B入			30	1,840						
	UWBSDKABZ-150	MCナイロン	SUS入				1,840						
	■鋼板製ゴム <span style="color: blue;">車輪本体は、ステンレス製ではありません。</span>												
	SKABZ-150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	2,110	
	SRKABZ-150	赤ゴム	B/B入	160	163.2							2,110	
CRKABZ-150	耐熱ゴム	B/B入	200	204.0	2,150								
■鋼板製ウレタンゴム <span style="color: blue;">車輪本体は、ステンレス製ではありません。</span>													
SUIKABZ-150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	2,300		
SUIEKABZ-150	帯電防止ウレタン	B/B入									2,300		

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております (KABZ-150→KABZL-150となります)。

※長穴になります。

軸受	無印	: 滑り軸受け	<span style="background-color: #f4a460; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> は受注生産品です。
	B/B入	: 鋼板製ベアリング入り	
	SUS入	: ステンレス製ベアリング入り	

KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。  
板バネは、バネ性を維持する為に、SK85 [SK5] (炭素工具鋼) を使い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。