

こて先にかかる熱負荷により
発熱量を自動的にコントロール



設定温度固定式はんだこて
PX-335/PX-338/PX-342



ヒーターの通電状態をひとめで確認
通電確認ランプ付き

こて先にかかる熱負荷から
発熱量を自動的にコントロール

断熱構造とグリップカバーにより
熱さを軽減

ハイパワーセラミックヒーター採用で
鉛フリーはんだに対応

グリップの形状を追求
握りやすいグリップ

PX-338

交換こて先

PX-201/335/338/342 用交換こて先

PX-2RT-SB ¥700+消費税	PX-2RT-B ¥700+消費税	PX-2RT-BC ¥700+消費税
PX-2RT-2BC ¥700+消費税	PX-2RT-3BC ¥700+消費税	PX-2RT-2C ¥700+消費税
PX-2RT-3C ¥700+消費税	PX-2RT-4C ¥700+消費税	PX-2RT-5C ¥700+消費税
PX-2RT-1.6D ¥700+消費税	PX-2RT-2.4D ¥700+消費税	PX-2RT-3.2D ¥700+消費税
PX-2RT-4D ¥700+消費税	PX-2RT-5D ¥700+消費税	PX-2RT-5K ¥1,200+消費税
PX-2RT-8S ¥1,200+消費税	PX-2RT-6E ¥700+消費税	全体図 PX-2RT-B

仕様

型番	PX-335	PX-338	PX-342
JANコード	031592	031578	031608
定格電圧	100V AC 50/60Hz		
消費電力	85W		
設定温度	350°C	380°C	420°C
リップル温度	無負荷時±5°C		
絶縁抵抗	100MΩ以上 (500V DC)		
ヒーター	セラミックヒーター		
電源コード長	1.5m		
全長	220mm		
重量	70g		
付属品	こて先 (PX-2RT-B)		
価格	¥4,500+消費税		

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

先端部全周はんだメッキ仕様

PX-2RT-2CR ¥700+消費税	PX-2RT-3CR ¥700+消費税
PX-2RT-4CR ¥700+消費税	PX-2RT-5CR ¥700+消費税

交換部品/オプション

ヒーター	スペーサー
PX-20H ¥1,700 +消費税	TQ-775S ¥60 +消費税
ヒーターパイプ	ナット
PX-3HP ¥150 +消費税	PX-3NUT ¥100 +消費税
推奨こて台	
ST-27 ¥2,700 +消費税	

