

■ ホットボンドでの工作作業に

スティックパレット
HB-1/HB-2

ホットボンドが貼り付かないシリコンパレットです。ホットボンドでの工作作業に。



型番	JANコード	材質	サイズ	価格
HB-1	331661	シリコンゴム	98(W)x1(H)x150(D)mm	¥500 +消費税
HB-2	331784		500(W)x1(H)x500(D)mm	¥5,000 +消費税

■ 難燃規格 UL94 V-0 相当品

ホットスティック
HB-300S-5K RS

ホットボンド HB-80 専用スティックです。難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。主成分：ポリオレフィン



型番	JANコード	色	寸法/mm	重量/g	入数/本	価格
HB-300S-5KRS	332477	乳白色	約φ11x300	5k	約160	¥22,000+消費税

ホットスティックについて

記載データは測定値であり、保証値ではありません。ホットボンドは接着後熱を加えると溶解します。本製品をご使用の際は、使用条件に適合するか否か試験を充分行った上でお使いください。お取り扱いの際の手指による損傷の補償は一切いたしません。

主成分	ポリオレフィン共重合体
耐熱温度	130°C
粘性	180°C 11000 cPs (mPa.s) 160°C 18000 cPs (mPa.s)
軟化点	150±7°C (環球方式)
耐寒温度	-13°C
オープンタイム	30-40 秒
セッティングタイム	15-20 秒
せん断強度	200 N/cm ² 25°C アルミ-アルミ
耐電圧	20.87KV/mm (ASTM D149)
体積抵抗率	4.03×10 ¹⁵ Ω・cm (ASTM D257)

■ 業務用ホットボンド専用スティック

ホットスティック
HB-100S/200S シリーズ

HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。



■ HB-80 専用ホットスティック

型番	JANコード	色	寸法/mm	重量/g	入数/本	価格()内税別
HB-100S	330985	透明	約φ11×100	約100	10	¥450 +消費税
HB-100S-B1	331890			約350	36	¥900 +消費税
HB-100S-1K	331333			1k	約100	約3,000 +消費税
HB-100S-10K	331241			10k	約1000	¥24,000 +消費税
HB-200S	331012	黒	約φ11×200	約230	12	¥800 +消費税
HB-200S-1K	331395			1k	約50	¥3,000 +消費税
HB-200S-10K	331258			10k	約520	¥24,000 +消費税
HB-200S-BK	333214	茶	約φ11×200	約230	12	¥1,000 +消費税
HB-200S-BK-1K	333245			1k	約50	¥3,800 +消費税
HB-200S-BR	333221			約230	12	¥1,000 +消費税
HB-200S-BR-1K	333252			1k	約50	¥3,800 +消費税
HB-200S-WH	333238	白	約φ11×200	約230	12	¥1,000 +消費税
HB-200S-WH-1K	333269			1k	約50	¥3,800 +消費税



HB-100S-1K



HB-200S シリーズ

■ カラースティックの色替えに便利

スティッククリーナー
HB-21C

ホットボンド HB-25 専用。
写真と本体色が異なる場合があります。



型番	JANコード	仕様	価格
HB-21C	331807	φ7x70 テフロン棒、カッターナイフ	¥500 +消費税

■ ホットボンドをしっかり固定

ホットボンドスタンド
HB-6

HB-25、45 および B-30 専用スタンド。ホットボンドをしっかりホルドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。

商品に写真のホットボンドは含まれません。



型番	JANコード	サイズ(開脚時)	価格
HB-6	332125	130(W)x75(H)x140(D)mm	¥420 +消費税

■ ホビー用ホットボンド専用スティック

ホットスティック
HB-40S シリーズ



透明、白、黒、茶のみ

■ HB-25/45/B-30 専用ホットスティック

型番	JANコード	色	寸法/mm	重量/g	入数/本	価格()内税別
HB-40S	331029	透明	約φ7×100	約50	12	¥230 +消費税
HB-40S-B1	331852			300	約72	¥900 +消費税
HB-40S-1K	331296			1k	約250	¥3,000 +消費税
HB-40S-10K	331234			10k	約2,500	¥24,000 +消費税
HB-40S-BK	331265	黒	約φ7×100	約50	12	¥230 +消費税
HB-40S-BK-1K	331302			1k	約250	¥4,000 +消費税
HB-40S-BK-10K	331340			10k	約2,500	¥30,000 +消費税
HB-40S-BR	331272	茶	約φ7×100	約50	12	¥230 +消費税
HB-40S-BR-1K	331319			1k	約250	¥4,000 +消費税
HB-40S-BR-10K	331357			10k	約2,500	¥30,000 +消費税
HB-40S-GD	331692	金ラメ	約φ7×100	約50	12	¥230 +消費税
HB-40S-GR	331425	緑		約50	12	¥230 +消費税
HB-40S-LB	331470	青	約50	12	¥230 +消費税	
HB-40S-PI	331463	桃	約50	12	¥230 +消費税	
HB-40S-RD	331401	赤	約50	12	¥230 +消費税	
HB-40S-SL	331708	銀ラメ	約50	12	¥230 +消費税	
HB-40S-WH	331289	白	約φ7×100	約50	12	¥230 +消費税
HB-40S-WH-1K	331326			1k	約250	¥4,000 +消費税
HB-40S-WH-10K	331364			10k	約2,500	¥30,000 +消費税
HB-40S-YL	331432			黄	約50	12



HB-40S シリーズ



HB-40S-B1



HB-100S-B1