

# ボックス型コンテナ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンテナ・パレット

折りたたみ  
コンテナ

ダンボール  
プラスチック  
コンテナ

パーツ  
ボックス

ボックス型  
コンテナ

導電性  
コンテナ

食品用  
コンテナ

メッシュ  
コンテナ

パレット

パレット  
ボックス

パレット  
回転台

パレット  
カバー

ネスティング  
ラック

メッシュ  
パレット

角槽

丸槽

タンク

コンテナ  
バッグ

スクラップ  
ボックス



RB type Container

“RB型コンテナ”

同商品群  
在庫数 **156** アイテム


材質 ●ポリプロピレン (PP)  
製造国 ●日本



RB-6:B  
(ブルー)



RB-12:B  
(ブルー)



RB-13:B  
(ブルー)



RB-14:B  
(ブルー)



発注単位1個

岐阜プラスチック工業株式会社 [345103]

| 発注コード    | 品番    | OP<br>(色別) | 税抜価格<br>(1個) | メーカー<br>小売価格<br>(1個) | 容量<br>(L) | 色   | 外形寸法 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 有効内寸 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 適合フタ<br>(別売) | 適用カード差し<br>(別売)         | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------|------------|--------------|----------------------|-----------|-----|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 411-0561 | RB-6  | B          | ¥1,471       | ¥1,700               | 6.3       | ブルー | 361×272×96            | 310×235×84            | -            | -                       | 10         | 0.50       | 120(43)      |
| 411-0587 | RB-7  | B          | ¥1,471       | ¥1,700               | 6.4       | ブルー | 311×272×108           | 257×241×99            | -            | -                       | 10         | 0.40       | 133(64)      |
| 411-0510 | RB-12 | B          | ¥1,857       | ¥2,170               | 10        | ブルー | 444×268×126           | 390×228×111           | RB-12蓋-1     | RB120×40, RB120×65      | 10         | 0.84       | 294(65)      |
| 836-2451 | RB-13 | B          | ¥2,614       | ¥3,050               | 13        | ブルー | 440×320×128           | 399×275×112           | CB-28・38蓋    | RB120×40, RB120×65      | 10         | 1.00       | 190(112)     |
| 412-9997 | RB-14 | B          | ¥2,971       | ¥3,400               | 14        | ブルー | 477×358×125           | 412×312×109           | RB-28G蓋      | プレート214×615Pツメアリ (短側中央) | 5          | 1.10       | 28(16)       |



RB-23:B  
(ブルー)



RB-25:B  
(ブルー)




発注単位1個

| 発注コード    | 品番      | OP<br>(色別) | 税抜価格<br>(1個) | メーカー<br>小売価格<br>(1個) | 容量<br>(L) | 色   | 外形寸法 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 有効内寸 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 適合フタ<br>(別売) | 適用カード差し<br>(別売)                | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|------------|--------------|----------------------|-----------|-----|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| 411-0528 | RB-18   | B          | ¥3,257       | ¥3,790               | 16        | ブルー | 548×364×120           | 500×324×95            | RB-30蓋-1     | RB120×40, RB120×65             | 10         | 1.5        | 357(228)     |
| 411-0552 | RB-41-3 | B          | ¥3,029       | ¥3,540               | 20        | ブルー | 622×373×125           | 560×320×111           | RB-41蓋-1     | RB120×40, RB120×65             | 5          | 1.4        | 41(32)       |
| 504-2232 | RB-23   | B          | ¥3,600       | ¥4,190               | 21        | ブルー | 510×345×166           | 450×295×151           | RB-36・23蓋    | RB120×65・195×90・120×40         | 5          | 1.6        | 570(101)     |
| 503-7344 | RB-25   | B          | ¥3,600       | ¥4,190               | 24        | ブルー | 548×364×163           | 500×325×147           | RB-30蓋-1     | RB120×40・120×65・195×90, ST-2・3 | 5          | 1.6        | 461(86)      |



RB-28:B  
(ブルー)



RB-28:Y  
(イエロー)



RB-29:B  
(ブルー)



RB-M29:B  
(ブルー)




発注単位1個


| 発注コード    | 品番     | OP<br>(色別) | 税抜価格<br>(1個) | メーカー<br>小売価格<br>(1個) | 容量<br>(L) | 色    | 外形寸法 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 有効内寸 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 適合フタ<br>(別売)           | 適用カード差し<br>(別売)                                      | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|--------|------------|--------------|----------------------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 836-2452 | RB-28  | B          | ¥3,943       | ¥4,610               | 26        | ブルー  | 567×399×166           | 499×347×146           | RB-54・28蓋, RB-54・28SP蓋 | RB120×40, RB120×65, RB195×90                         | 5          | 1.80       | 121(51)      |
| 503-7212 | RB-28G | B          | ¥3,600       | ¥4,190               | 27        | ブルー  | 478×359×220           | 412×311×203           | RB-28G蓋                | RB120×65, RB120×40, RB195×90, RB208×615P, ST-1・2・3・4 | 5          | 1.60       | 118(21)      |
| 376-2297 | RB-28G | Y          | ¥3,600       | ¥4,190               | 27        | イエロー | 478×359×220           | 412×311×203           | -                      | RB120×65, RB120×40, RB195×90, RB208×615P, ST-1・2・3・4 | 5          | 1.64       | 86(68)       |
| 836-2453 | RB-29  | B          | ¥3,600       | ¥4,190               | 27        | ブルー  | 530×420×165           | 480×380×147           | -                      | RB120×40, RB120×65, RB195×90                         | 5          | 1.60       | 264(61)      |
| 836-2457 | RB-M29 | B          | ¥4,429       | ¥5,160               | 28        | ブルー  | 555×359×196           | 507×309×177           | -                      | -  | 5          | 1.80       | 27(35)       |



RB-36:B  
(ブルー)



RB-30:B  
(ブルー)



RB-38:B  
(ブルー)



発注単位1個

| 発注コード    | 品番      | OP<br>(色別) | 税抜価格<br>(1個) | メーカー<br>小売価格<br>(1個) | 容量<br>(L) | 色   | 外形寸法 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 有効内寸 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 適合フタ<br>(別売)   | 適用カード差し<br>(別売)                        | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|------------|--------------|----------------------|-----------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|--|------------|------------|--------------|
| 411-0544 | RB-41-2 | B          | ¥4,171       | ¥4,850               | 31        | ブルー | 622×373×185           | 560×320×170           | RB-41蓋-1       | RB120×40, RB120×65, RB195×90, ST-2・3・4 | 5          | 1.8        | 93(40)       |
| 504-2259 | RB-36   | B          | ¥4,643       | ¥5,420               | 34        | ブルー | 516×345×265           | 450×295×250           | RB-23F         | RB120×65・195×90・120×40                 | 6          | 2.1        | 214(81)      |
| 503-7352 | RB-30   | B          | ¥4,171       | ¥4,850               | 35        | ブルー | 548×364×226           | 500×323×210           | RB-30蓋-1 (FC蓋) | RB120×65・195×90・120×40, ST-1・2・3       | 5          | 2.0        | 277(140)     |
| 836-2454 | RB-38   | B          | ¥4,229       | ¥4,920               | 36        | ブルー | 682×448×155           | 629×399×141           | -              | RB120×65, RB120×40                     | 5          | 2.1        | 784(503)     |

☎商品のお問い合わせ: 058-265-2233 <http://www.risu.co.jp/>