

3×D用

2463

タイプN

切削条件▶A-141


超硬ドリル

ノンコーティング品 730▶A-002

- 汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
- FIREコーティングにより長寿命です。



Form A



(単位：mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
2463 001.000	1.00	26	6
2463 001.100	1.10	28	7
2463 001.200	1.20	30	8
2463 001.300	1.30	30	8
2463 001.400	1.40	32	9
2463 001.500	1.50	32	9
2463 001.600	1.60	34	10
2463 001.700	1.70	34	10
2463 001.800	1.80	36	11
2463 001.900	1.90	36	11
2463 002.000	2.00	38	12
2463 002.100	2.10	38	12
2463 002.200	2.20	40	13
2463 002.300	2.30	40	13
2463 002.400	2.40	43	14
2463 002.500	2.50	43	14
2463 002.600	2.60	43	14
2463 002.700	2.70	46	16
2463 002.800	2.80	46	16
2463 002.900	2.90	46	16
2463 003.000	3.00	46	16
2463 003.100	3.10	49	18
2463 003.200	3.20	49	18
2463 003.300	3.30	49	18
2463 003.400	3.40	52	20
2463 003.500	3.50	52	20
2463 003.600	3.60	52	20
2463 003.700	3.70	52	20
2463 003.800	3.80	55	22
2463 003.900	3.90	55	22
2463 004.000	4.00	55	22
2463 004.100	4.10	55	22
2463 004.200	4.20	55	22
2463 004.300	4.30	58	24
2463 004.400	4.40	58	24
2463 004.500	4.50	58	24

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
2463 004.600	4.60	58	24
2463 004.700	4.70	58	24
2463 004.800	4.80	62	26
2463 004.900	4.90	62	26
2463 005.000	5.00	62	26
2463 005.100	5.10	62	26
2463 005.200	5.20	62	26
2463 005.300	5.30	62	26
2463 005.400	5.40	66	28
2463 005.500	5.50	66	28
2463 005.600	5.60	66	28
2463 005.700	5.70	66	28
2463 005.800	5.80	66	28
2463 005.900	5.90	66	28
2463 006.000	6.00	66	28
2463 006.100	6.10	70	31
2463 006.200	6.20	70	31
2463 006.300	6.30	70	31
2463 006.400	6.40	70	31
2463 006.500	6.50	70	31
2463 006.600	6.60	70	31
2463 006.700	6.70	70	31
2463 006.800	6.80	74	34
2463 006.900	6.90	74	34
2463 007.000	7.00	74	34
2463 007.100	7.10	74	34
2463 007.200	7.20	74	34
2463 007.300	7.30	74	34
2463 007.400	7.40	74	34
2463 007.500	7.50	74	34
2463 007.600	7.60	79	37
2463 007.700	7.70	79	37
2463 007.800	7.80	79	37
2463 007.900	7.90	79	37
2463 008.000	8.00	79	37
2463 008.100	8.10	79	37

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
2463 008.200	8.20	79	37
2463 008.300	8.30	79	37
2463 008.400	8.40	79	37
2463 008.500	8.50	79	37
2463 008.600	8.60	84	40
2463 008.700	8.70	84	40
2463 008.800	8.80	84	40
2463 008.900	8.90	84	40
2463 009.000	9.00	84	40
2463 009.100	9.10	84	40
2463 009.200	9.20	84	40
2463 009.300	9.30	84	40
2463 009.400	9.40	84	40
2463 009.500	9.50	84	40
2463 009.600	9.60	89	43
2463 009.700	9.70	89	43
2463 009.800	9.80	89	43
2463 009.900	9.90	89	43
2463 010.000	10.00	89	43
2463 010.200	10.20	89	43
2463 010.500	10.50	89	43
2463 011.000	11.00	95	47
2463 011.500	11.50	95	47
2463 012.000	12.00	102	51
2463 012.300	12.30	102	51
2463 012.700	12.70	102	51
2463 013.000	13.00	102	51
2463 014.000	14.00	107	54
2463 015.000	15.00	111	56
2463 016.000	16.00	115	58

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL

ロング

ステン

レス用

難削材用

高硬度

加工用

マイクロ

ロング

アルミ・

鋳鉄用

ろう付け・

刃先交換式

ガンドリル

FIRE