



2473



RT100U

切削条件▶A-141

- ゲーリング独自のR刃型の採用により、切屑の分断・排出性に優れ高能率・高速加工が可能です。



超硬ドリル



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
2473 003.000	3.00	46	16
2473 003.100	3.10	49	18
2473 003.200	3.20	49	18
2473 003.300	3.30	49	18
2473 003.400	3.40	52	20
2473 003.500	3.50	52	20
2473 003.600	3.60	52	20
2473 003.700	3.70	52	20
2473 003.800	3.80	55	22
2473 003.900	3.90	55	22
2473 004.000	4.00	55	22
2473 004.100	4.10	55	22
2473 004.200	4.20	55	22
2473 004.300	4.30	58	24
2473 004.400	4.40	58	24
2473 004.500	4.50	58	24
2473 004.600	4.60	58	24
2473 004.700	4.70	58	24
2473 004.800	4.80	62	26
2473 004.900	4.90	62	26
2473 005.000	5.00	62	26
2473 005.100	5.10	62	26
2473 005.200	5.20	62	26
2473 005.300	5.30	62	26
2473 005.400	5.40	66	28
2473 005.500	5.50	66	28
2473 005.600	5.60	66	28
2473 005.700	5.70	66	28
2473 005.800	5.80	66	28
2473 005.900	5.90	66	28
2473 006.000	6.00	66	28
2473 006.100	6.10	70	31
2473 006.200	6.20	70	31
2473 006.300	6.30	70	31
2473 006.400	6.40	70	31
2473 006.500	6.50	70	31

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
2473 006.600	6.60	70	31
2473 006.700	6.70	70	31
2473 006.800	6.80	74	34
2473 006.900	6.90	74	34
2473 007.000	7.00	74	34
2473 007.100	7.10	74	34
2473 007.200	7.20	74	34
2473 007.300	7.30	74	34
2473 007.400	7.40	74	34
2473 007.500	7.50	74	34
2473 007.600	7.60	79	37
2473 007.700	7.70	79	37
2473 007.800	7.80	79	37
2473 007.900	7.90	79	37
2473 008.000	8.00	79	37
2473 008.100	8.10	79	37
2473 008.200	8.20	79	37
2473 008.300	8.30	79	37
2473 008.400	8.40	79	37
2473 008.500	8.50	79	37
2473 008.600	8.60	84	40
2473 008.700	8.70	84	40
2473 008.800	8.80	84	40
2473 008.900	8.90	84	40
2473 009.000	9.00	84	40
2473 009.100	9.10	84	40
2473 009.200	9.20	84	40
2473 009.300	9.30	84	40
2473 009.400	9.40	84	40
2473 009.500	9.50	84	40
2473 009.700	9.70	89	43
2473 009.800	9.80	89	43
2473 009.900	9.90	89	43
2473 010.000	10.00	89	43

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
2473 010.100	10.10	89	43
2473 010.200	10.20	89	43
2473 010.300	10.30	89	43
2473 010.400	10.40	89	43
2473 010.500	10.50	89	43
2473 010.600	10.60	89	43
2473 010.800	10.80	95	47
2473 010.900	10.90	95	47
2473 011.000	11.00	95	47
2473 011.100	11.10	95	47
2473 011.200	11.20	95	47
2473 011.500	11.50	95	47
2473 011.600	11.60	95	47
2473 011.800	11.80	95	47
2473 012.000	12.00	102	51
2473 012.500	12.50	102	51
2473 012.700	12.70	102	51
2473 013.000	13.00	102	51
2473 013.500	13.50	107	54
2473 014.000	14.00	107	54
2473 014.500	14.50	111	56
2473 015.000	15.00	111	56
2473 015.500	15.50	115	58
2473 016.000	16.00	115	58

在庫状況はお手数ですが都度お問い合わせください

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL

ロング

ステン

レス用

難削材用

高硬度

加工用

マイクロ

ロング

アルミ・

鋳鉄用

ろう付け

刃先交換式

ガンドリル

FIRE