

3×D用


5514

RT100U

切削条件▶A-141

超硬ドリル

●幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。



※RT100Uドリルは、性能向上のため、仕様変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

(単位：mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃
5514 003.000	3.00	6	62	20	36
5514 003.100	3.10	6	62	20	36
5514 003.170	3.17	6	62	20	36
5514 003.200	3.20	6	62	20	36
5514 003.250	3.25	6	62	20	36
5514 003.300	3.30	6	62	20	36
5514 003.400	3.40	6	62	20	36
5514 003.500	3.50	6	62	20	36
5514 003.600	3.60	6	62	20	36
5514 003.700	3.70	6	62	20	36
5514 003.800	3.80	6	66	24	36
5514 003.900	3.90	6	66	24	36
5514 003.970	3.97	6	66	24	36
5514 004.000	4.00	6	66	24	36
5514 004.100	4.10	6	66	24	36
5514 004.200	4.20	6	66	24	36
5514 004.300	4.30	6	66	24	36
5514 004.400	4.40	6	66	24	36
5514 004.500	4.50	6	66	24	36
5514 004.600	4.60	6	66	24	36
5514 004.650	4.65	6	64	24	36
5514 004.700	4.70	6	66	24	36
5514 004.800	4.80	6	66	28	36
5514 004.900	4.90	6	66	28	36
5514 005.000	5.00	6	66	28	36
5514 005.100	5.10	6	66	28	36
5514 005.200	5.20	6	66	28	36
5514 005.300	5.30	6	66	28	36
5514 005.400	5.40	6	66	28	36
5514 005.500	5.50	6	66	28	36
5514 005.550	5.55	6	66	28	36
5514 005.560	5.56	6	66	28	36
5514 005.600	5.60	6	66	28	36
5514 005.700	5.70	6	66	28	36
5514 005.800	5.80	6	66	28	36
5514 005.900	5.90	6	66	28	36

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃
5514 006.000	6.00	6	66	28	36
5514 006.100	6.10	8	79	34	36
5514 006.200	6.20	8	79	34	36
5514 006.300	6.30	8	79	34	36
5514 006.350	6.35	8	79	34	36
5514 006.400	6.40	8	79	34	36
5514 006.500	6.50	8	79	34	36
5514 006.600	6.60	8	79	34	36
5514 006.700	6.70	8	79	34	36
5514 006.800	6.80	8	79	34	36
5514 006.900	6.90	8	79	34	36
5514 007.000	7.00	8	79	34	36
5514 007.100	7.10	8	79	41	36
5514 007.200	7.20	8	79	41	36
5514 007.300	7.30	8	79	41	36
5514 007.400	7.40	8	79	41	36
5514 007.500	7.50	8	79	41	36
5514 007.600	7.60	8	79	41	36
5514 007.700	7.70	8	79	41	36
5514 007.800	7.80	8	79	41	36
5514 007.900	7.90	8	79	41	36
5514 008.000	8.00	8	79	41	36
5514 008.100	8.10	10	89	47	40
5514 008.200	8.20	10	89	47	40
5514 008.300	8.30	10	89	47	40
5514 008.400	8.40	10	89	47	40
5514 008.500	8.50	10	89	47	40
5514 008.600	8.60	10	89	47	40
5514 008.700	8.70	10	89	47	40
5514 008.800	8.80	10	89	47	40
5514 008.900	8.90	10	89	47	40
5514 009.000	9.00	10	89	47	40
5514 009.100	9.10	10	89	47	40
5514 009.200	9.20	10	89	47	40
5514 009.250	9.25	10	89	47	40
5514 009.300	9.30	10	89	47	40

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL
ロング

ステン
レス用

難削材用

高硬度
加工用

マイクロ

ロング

アルミ・
鋳鉄用

ろう付け・
刃先交換式

カンドリル

FIRE