

ステンレス用



8510

RT100VA


切削条件▶A-139

3×D用

●ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。



超硬ドリル



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃
8510 003.000	3.00	6	62	20	36
8510 003.100	3.10	6	62	20	36
8510 003.170	3.17	6	62	20	36
8510 003.200	3.20	6	62	20	36
8510 003.250	3.25	6	62	20	36
8510 003.300	3.30	6	62	20	36
8510 003.400	3.40	6	62	20	36
8510 003.500	3.50	6	62	20	36
8510 003.570	3.57	6	62	20	36
8510 003.600	3.60	6	62	20	36
8510 003.700	3.70	6	62	20	36
8510 003.800	3.80	6	66	24	36
8510 003.900	3.90	6	66	24	36
8510 003.970	3.97	6	66	24	36
8510 004.000	4.00	6	66	24	36
8510 004.100	4.10	6	66	24	36
8510 004.200	4.20	6	66	24	36
8510 004.300	4.30	6	66	24	36
8510 004.370	4.37	6	66	24	36
8510 004.400	4.40	6	66	24	36
8510 004.500	4.50	6	66	24	36
8510 004.600	4.60	6	66	24	36
8510 004.650	4.65	6	66	24	36
8510 004.700	4.70	6	66	24	36
8510 004.760	4.76	6	66	28	36
8510 004.800	4.80	6	66	28	36
8510 004.900	4.90	6	66	28	36
8510 005.000	5.00	6	66	28	36
8510 005.100	5.10	6	66	28	36
8510 005.160	5.16	6	66	28	36
8510 005.200	5.20	6	66	28	36
8510 005.300	5.30	6	66	28	36
8510 005.400	5.40	6	66	28	36
8510 005.500	5.50	6	66	28	36
8510 005.550	5.55	6	66	28	36
8510 005.560	5.56	6	66	28	36

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃
8510 005.600	5.60	6	66	28	36
8510 005.700	5.70	6	66	28	36
8510 005.800	5.80	6	66	28	36
8510 005.900	5.90	6	66	28	36
8510 005.950	5.95	6	66	28	36
8510 006.000	6.00	6	66	28	36
8510 006.100	6.10	8	79	34	36
8510 006.200	6.20	8	79	34	36
8510 006.300	6.30	8	79	34	36
8510 006.350	6.35	8	79	34	36
8510 006.400	6.40	8	79	34	36
8510 006.500	6.50	8	79	34	36
8510 006.600	6.60	8	79	34	36
8510 006.700	6.70	8	79	34	36
8510 006.750	6.75	8	79	34	36
8510 006.800	6.80	8	79	34	36
8510 006.900	6.90	8	79	34	36
8510 007.000	7.00	8	79	34	36
8510 007.100	7.10	8	79	41	36
8510 007.140	7.14	8	79	41	36
8510 007.200	7.20	8	79	41	36
8510 007.300	7.30	8	79	41	36
8510 007.400	7.40	8	79	41	36
8510 007.500	7.50	8	79	41	36
8510 007.540	7.54	8	79	41	36
8510 007.600	7.60	8	79	41	36
8510 007.700	7.70	8	79	41	36
8510 007.800	7.80	8	79	41	36
8510 007.900	7.90	8	79	41	36
8510 007.940	7.94	8	79	41	36
8510 008.000	8.00	8	79	41	36
8510 008.100	8.10	10	89	47	40
8510 008.200	8.20	10	89	47	40
8510 008.300	8.30	10	89	47	40
8510 008.330	8.33	10	89	47	40

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL
ロングステン
レス用

難削材用

高硬度
加工用マイク
ロ

ロング

アルミ
・ 鋳鉄用ろう付
け
刃先交換式

ガンドリル

nanoA

次のページにつづく