

ロングシリーズ 全長250mm

超硬ドリル

J734


GT100

切削条件▶A-166

●アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。



Form GT



※特定代理店在庫品です。K

(単位: mm)

| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | d ₁ | l ₁ | l ₂ |
| J734 003.000 | 3.00 | 250 | 150 |
| J734 003.100 | 3.10 | 250 | 150 |
| J734 003.200 | 3.20 | 250 | 150 |
| J734 003.300 | 3.30 | 250 | 150 |
| J734 003.400 | 3.40 | 250 | 150 |
| J734 003.500 | 3.50 | 250 | 150 |
| J734 003.600 | 3.60 | 250 | 150 |
| J734 003.700 | 3.70 | 250 | 150 |
| J734 003.800 | 3.80 | 250 | 150 |
| J734 003.900 | 3.90 | 250 | 150 |
| J734 004.000 | 4.00 | 250 | 150 |
| J734 004.100 | 4.10 | 250 | 150 |
| J734 004.200 | 4.20 | 250 | 150 |
| J734 004.300 | 4.30 | 250 | 150 |
| J734 004.400 | 4.40 | 250 | 150 |
| J734 004.500 | 4.50 | 250 | 150 |
| J734 004.600 | 4.60 | 250 | 150 |
| J734 004.700 | 4.70 | 250 | 150 |
| J734 004.800 | 4.80 | 250 | 150 |
| J734 004.900 | 4.90 | 250 | 150 |
| J734 005.000 | 5.00 | 250 | 150 |
| J734 005.100 | 5.10 | 250 | 150 |
| J734 005.200 | 5.20 | 250 | 150 |
| J734 005.300 | 5.30 | 250 | 150 |
| J734 005.400 | 5.40 | 250 | 150 |
| J734 005.500 | 5.50 | 250 | 150 |
| J734 005.600 | 5.60 | 250 | 150 |
| J734 005.700 | 5.70 | 250 | 150 |
| J734 005.800 | 5.80 | 250 | 150 |
| J734 005.900 | 5.90 | 250 | 150 |
| J734 006.000 | 6.00 | 250 | 150 |
| J734 006.100 | 6.10 | 250 | 150 |
| J734 006.200 | 6.20 | 250 | 150 |
| J734 006.300 | 6.30 | 250 | 150 |
| J734 006.400 | 6.40 | 250 | 150 |
| J734 006.500 | 6.50 | 250 | 150 |

| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | d ₁ | l ₁ | l ₂ |
| J734 006.600 | 6.60 | 250 | 150 |
| J734 006.700 | 6.70 | 250 | 150 |
| J734 006.800 | 6.80 | 250 | 150 |
| J734 006.900 | 6.90 | 250 | 150 |
| J734 007.000 | 7.00 | 250 | 150 |
| J734 007.100 | 7.10 | 250 | 150 |
| J734 007.200 | 7.20 | 250 | 150 |
| J734 007.300 | 7.30 | 250 | 150 |
| J734 007.400 | 7.40 | 250 | 150 |
| J734 007.500 | 7.50 | 250 | 150 |
| J734 007.600 | 7.60 | 250 | 150 |
| J734 007.700 | 7.70 | 250 | 150 |
| J734 007.800 | 7.80 | 250 | 150 |
| J734 007.900 | 7.90 | 250 | 150 |
| J734 008.000 | 8.00 | 250 | 175 |
| J734 008.100 | 8.10 | 250 | 175 |
| J734 008.200 | 8.20 | 250 | 175 |
| J734 008.300 | 8.30 | 250 | 175 |
| J734 008.400 | 8.40 | 250 | 175 |
| J734 008.500 | 8.50 | 250 | 175 |
| J734 008.600 | 8.60 | 250 | 175 |
| J734 008.700 | 8.70 | 250 | 175 |
| J734 008.800 | 8.80 | 250 | 175 |
| J734 008.900 | 8.90 | 250 | 175 |
| J734 009.000 | 9.00 | 250 | 175 |
| J734 009.100 | 9.10 | 250 | 175 |
| J734 009.200 | 9.20 | 250 | 175 |
| J734 009.300 | 9.30 | 250 | 175 |
| J734 009.400 | 9.40 | 250 | 175 |
| J734 009.500 | 9.50 | 250 | 175 |
| J734 009.600 | 9.60 | 250 | 175 |
| J734 009.700 | 9.70 | 250 | 175 |
| J734 009.800 | 9.80 | 250 | 175 |
| J734 009.900 | 9.90 | 250 | 175 |
| J734 010.000 | 10.00 | 250 | 175 |
| J734 010.100 | 10.10 | 250 | 175 |

| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | d ₁ | l ₁ | l ₂ |
| J734 010.200 | 10.20 | 250 | 175 |
| J734 010.300 | 10.30 | 250 | 175 |
| J734 010.400 | 10.40 | 250 | 175 |
| J734 010.500 | 10.50 | 250 | 175 |
| J734 010.600 | 10.60 | 250 | 175 |
| J734 010.700 | 10.70 | 250 | 175 |
| J734 010.800 | 10.80 | 250 | 175 |
| J734 010.900 | 10.90 | 250 | 175 |
| J734 011.000 | 11.00 | 250 | 175 |
| J734 011.100 | 11.10 | 250 | 175 |
| J734 011.200 | 11.20 | 250 | 175 |
| J734 011.300 | 11.30 | 250 | 175 |
| J734 011.400 | 11.40 | 250 | 175 |
| J734 011.500 | 11.50 | 250 | 175 |
| J734 011.600 | 11.60 | 250 | 175 |
| J734 011.700 | 11.70 | 250 | 175 |
| J734 011.800 | 11.80 | 250 | 175 |
| J734 011.900 | 11.90 | 250 | 175 |
| J734 012.000 | 12.00 | 250 | 175 |
| J734 012.100 | 12.10 | 250 | 175 |
| J734 012.200 | 12.20 | 250 | 175 |
| J734 012.300 | 12.30 | 250 | 175 |
| J734 012.400 | 12.40 | 250 | 175 |
| J734 012.500 | 12.50 | 250 | 175 |
| J734 012.600 | 12.60 | 250 | 175 |
| J734 012.700 | 12.70 | 250 | 175 |
| J734 012.800 | 12.80 | 250 | 175 |
| J734 012.900 | 12.90 | 250 | 175 |
| J734 013.000 | 13.00 | 250 | 175 |

- 3×D用
- 5×D用
- 7×D用
- 12×D用
- MQL
ロング
- ステン
レス用
- 難削材用
- 高硬度
加工用
- マイクロ
- ロング**
- アルミ・
鋳鉄用
- ろう付け・
刃先交換式
- ガンドリル
- 標準品
- 特定 K
- 特定 S
- ハコート