

ロングシリーズ 全長300mm



J735

GT100

切削条件▶A-166

●アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。



Form GT



※特定代理店在庫品です。[K]

(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J735 003.000	3.00	300	180
J735 003.100	3.10	300	180
J735 003.200	3.20	300	180
J735 003.300	3.30	300	180
J735 003.400	3.40	300	180
J735 003.500	3.50	300	180
J735 003.600	3.60	300	180
J735 003.700	3.70	300	180
J735 003.800	3.80	300	180
J735 003.900	3.90	300	180
J735 004.000	4.00	300	180
J735 004.100	4.10	300	180
J735 004.200	4.20	300	180
J735 004.300	4.30	300	180
J735 004.400	4.40	300	180
J735 004.500	4.50	300	180
J735 004.600	4.60	300	180
J735 004.700	4.70	300	180
J735 004.800	4.80	300	180
J735 004.900	4.90	300	180
J735 005.000	5.00	300	180
J735 005.100	5.10	300	180
J735 005.200	5.20	300	180
J735 005.300	5.30	300	180
J735 005.400	5.40	300	180
J735 005.500	5.50	300	180
J735 005.600	5.60	300	180
J735 005.700	5.70	300	180
J735 005.800	5.80	300	180
J735 005.900	5.90	300	180
J735 006.000	6.00	300	180
J735 006.100	6.10	300	180
J735 006.200	6.20	300	180
J735 006.300	6.30	300	180
J735 006.400	6.40	300	180
J735 006.500	6.50	300	180

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J735 006.600	6.60	300	180
J735 006.700	6.70	300	180
J735 006.800	6.80	300	180
J735 006.900	6.90	300	180
J735 007.000	7.00	300	180
J735 007.100	7.10	300	180
J735 007.200	7.20	300	180
J735 007.300	7.30	300	180
J735 007.400	7.40	300	180
J735 007.500	7.50	300	180
J735 007.600	7.60	300	180
J735 007.700	7.70	300	180
J735 007.800	7.80	300	180
J735 007.900	7.90	300	180
J735 008.000	8.00	300	200
J735 008.100	8.10	300	200
J735 008.200	8.20	300	200
J735 008.300	8.30	300	200
J735 008.400	8.40	300	200
J735 008.500	8.50	300	200
J735 008.600	8.60	300	200
J735 008.700	8.70	300	200
J735 008.800	8.80	300	200
J735 008.900	8.90	300	200
J735 009.000	9.00	300	200
J735 009.100	9.10	300	200
J735 009.200	9.20	300	200
J735 009.300	9.30	300	200
J735 009.400	9.40	300	200
J735 009.500	9.50	300	200
J735 009.600	9.60	300	200
J735 009.700	9.70	300	200
J735 009.800	9.80	300	200
J735 009.900	9.90	300	200
J735 010.000	10.00	300	200
J735 010.100	10.10	300	200

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J735 010.200	10.20	300	200
J735 010.300	10.30	300	200
J735 010.400	10.40	300	200
J735 010.500	10.50	300	200
J735 010.600	10.60	300	200
J735 010.700	10.70	300	200
J735 010.800	10.80	300	200
J735 010.900	10.90	300	200
J735 011.000	11.00	300	200
J735 011.100	11.10	300	200
J735 011.200	11.20	300	200
J735 011.300	11.30	300	200
J735 011.400	11.40	300	200
J735 011.500	11.50	300	200
J735 011.600	11.60	300	200
J735 011.700	11.70	300	200
J735 011.800	11.80	300	200
J735 011.900	11.90	300	200
J735 012.000	12.00	300	200
J735 012.100	12.10	300	200
J735 012.200	12.20	300	200
J735 012.300	12.30	300	200
J735 012.400	12.40	300	200
J735 012.500	12.50	300	200
J735 012.600	12.60	300	200
J735 012.700	12.70	300	200
J735 012.800	12.80	300	200
J735 012.900	12.90	300	200
J735 013.000	13.00	300	200

超硬ドリル

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL
ロングステン
レス用

難削材用

高硬度
加工用

マイクロ

ロング

アルミ・
鋳鉄用ろう付け
刃先交換式

ガンドリル

標準品

特定[K]

特定[G]

ハンコート