

ロングシリーズ コーティング 全長200mm

超硬ドリル

J743

GT100


切削条件▶A-166

ノンコーティング品 J733▶A-054

- アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
- FIREコーティングが施されており長寿命です。



Form GT



※特定代理店在庫品です。K

(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J743 002.000	2.00	200	120
J743 002.100	2.10	200	120
J743 002.200	2.20	200	120
J743 002.300	2.30	200	120
J743 002.400	2.40	200	120
J743 002.500	2.50	200	120
J743 002.600	2.60	200	120
J743 002.700	2.70	200	120
J743 002.800	2.80	200	120
J743 002.900	2.90	200	120
J743 003.000	3.00	200	120
J743 003.100	3.10	200	120
J743 003.200	3.20	200	120
J743 003.300	3.30	200	120
J743 003.400	3.40	200	120
J743 003.500	3.50	200	120
J743 003.600	3.60	200	120
J743 003.700	3.70	200	120
J743 003.800	3.80	200	120
J743 003.900	3.90	200	120
J743 004.000	4.00	200	120
J743 004.100	4.10	200	120
J743 004.200	4.20	200	120
J743 004.300	4.30	200	120
J743 004.400	4.40	200	120
J743 004.500	4.50	200	120
J743 004.600	4.60	200	120
J743 004.700	4.70	200	120
J743 004.800	4.80	200	120
J743 004.900	4.90	200	120
J743 005.000	5.00	200	120
J743 005.100	5.10	200	120
J743 005.200	5.20	200	120
J743 005.300	5.30	200	120
J743 005.400	5.40	200	120
J743 005.500	5.50	200	120

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J743 005.600	5.60	200	120
J743 005.700	5.70	200	120
J743 005.800	5.80	200	120
J743 005.900	5.90	200	120
J743 006.000	6.00	200	120
J743 006.100	6.10	200	120
J743 006.200	6.20	200	120
J743 006.300	6.30	200	120
J743 006.400	6.40	200	120
J743 006.500	6.50	200	120
J743 006.600	6.60	200	120
J743 006.700	6.70	200	120
J743 006.800	6.80	200	120
J743 006.900	6.90	200	120
J743 007.000	7.00	200	120
J743 007.100	7.10	200	120
J743 007.200	7.20	200	120
J743 007.300	7.30	200	120
J743 007.400	7.40	200	120
J743 007.500	7.50	200	120
J743 007.600	7.60	200	120
J743 007.700	7.70	200	120
J743 007.800	7.80	200	120
J743 007.900	7.90	200	120
J743 008.000	8.00	200	140
J743 008.100	8.10	200	140
J743 008.200	8.20	200	140
J743 008.300	8.30	200	140
J743 008.400	8.40	200	140
J743 008.500	8.50	200	140
J743 008.600	8.60	200	140
J743 008.700	8.70	200	140
J743 008.800	8.80	200	140
J743 008.900	8.90	200	140
J743 009.000	9.00	200	140
J743 009.100	9.10	200	140

- 3×D用
- 5×D用
- 7×D用
- 12×D用
- MQL ロング
- ステンレス用
- 難削材用
- 高硬度加工用
- マイクロ
- ロング
- アルミ・鋳鉄用
- ろう付け・刃先交換式
- ガンドリル
- 標準品
- 特定 K
- 特定 S

FIRE