

ロングシリーズ 全長100mm



J681


GT100

切削条件▶A-166

●溝の鏡面仕上げで切屑の排出性を高め、アルミ加工に於いては耐溶着性に優れています。



Form GT



※特定代理店在庫品です。[S]

(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J681 002.000	2.00	100	50
J681 002.100	2.10	100	50
J681 002.200	2.20	100	50
J681 002.300	2.30	100	50
J681 002.400	2.40	100	50
J681 002.500	2.50	100	50
J681 002.600	2.60	100	50
J681 002.700	2.70	100	50
J681 002.800	2.80	100	50
J681 002.900	2.90	100	50
J681 003.000	3.00	100	50
J681 003.100	3.10	100	50
J681 003.200	3.20	100	50
J681 003.300	3.30	100	50
J681 003.400	3.40	100	50
J681 003.500	3.50	100	50
J681 003.600	3.60	100	50
J681 003.700	3.70	100	50
J681 003.800	3.80	100	50
J681 003.900	3.90	100	50
J681 004.000	4.00	100	50
J681 004.100	4.10	100	50
J681 004.200	4.20	100	50
J681 004.300	4.30	100	50
J681 004.400	4.40	100	50
J681 004.500	4.50	100	50
J681 004.600	4.60	100	50
J681 004.700	4.70	100	50
J681 004.800	4.80	100	50
J681 004.900	4.90	100	50
J681 005.000	5.00	100	50
J681 005.100	5.10	100	50
J681 005.200	5.20	100	50
J681 005.300	5.30	100	50
J681 005.400	5.40	100	50
J681 005.500	5.50	100	50

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J681 005.600	5.60	100	50
J681 005.700	5.70	100	50
J681 005.800	5.80	100	50
J681 005.900	5.90	100	50
J681 006.000	6.00	100	50
J681 006.100	6.10	100	50
J681 006.200	6.20	100	50
J681 006.300	6.30	100	50
J681 006.400	6.40	100	50
J681 006.500	6.50	100	50
J681 006.600	6.60	100	50
J681 006.700	6.70	100	50
J681 006.800	6.80	100	50
J681 006.900	6.90	100	50
J681 007.000	7.00	100	50
J681 007.100	7.10	100	50
J681 007.200	7.20	100	50
J681 007.300	7.30	100	50
J681 007.400	7.40	100	50
J681 007.500	7.50	100	50
J681 007.600	7.60	100	50
J681 007.700	7.70	100	50
J681 007.800	7.80	100	50
J681 007.900	7.90	100	50
J681 008.000	8.00	100	50
J681 008.100	8.10	100	50
J681 008.200	8.20	100	50
J681 008.300	8.30	100	50
J681 008.400	8.40	100	50
J681 008.500	8.50	100	50
J681 008.600	8.60	100	50
J681 008.700	8.70	100	50
J681 008.800	8.80	100	50
J681 008.900	8.90	100	50
J681 009.000	9.00	100	50

超硬ドリル

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL
ロングステン
レス用

難削材用

高硬度
加工用

マイクロ

ロング

アルミ・
鋳鉄用ろう付け・
刃先交換式

ガンドリル

標準品

特定 [K]

特定 [S]

ハソコート

次のページにつづく▶