

ロングシリーズ 全長250mm



J694


GT100

切削条件▶A-166

- 溝の鏡面仕上げで切屑の排出性を高め、アルミ加工に於いては耐溶着性に優れています。
- 内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。



Form GT



※特定代理店在庫品です。[S]

(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J694 006.000	6.00	250	200
J694 006.100	6.10	250	200
J694 006.200	6.20	250	200
J694 006.300	6.30	250	200
J694 006.400	6.40	250	200
J694 006.500	6.50	250	200
J694 006.600	6.60	250	200
J694 006.700	6.70	250	200
J694 006.800	6.80	250	200
J694 006.900	6.90	250	200
J694 007.000	7.00	250	200
J694 007.100	7.10	250	200
J694 007.200	7.20	250	200
J694 007.300	7.30	250	200
J694 007.400	7.40	250	200
J694 007.500	7.50	250	200
J694 007.600	7.60	250	200
J694 007.700	7.70	250	200
J694 007.800	7.80	250	200
J694 007.900	7.90	250	200
J694 008.000	8.00	250	200
J694 008.100	8.10	250	200
J694 008.200	8.20	250	200
J694 008.300	8.30	250	200
J694 008.400	8.40	250	200
J694 008.500	8.50	250	200
J694 008.600	8.60	250	200
J694 008.700	8.70	250	200
J694 008.800	8.80	250	200
J694 008.900	8.90	250	200
J694 009.000	9.00	250	200
J694 009.100	9.10	250	200
J694 009.200	9.20	250	200
J694 009.300	9.30	250	200
J694 009.400	9.40	250	200
J694 009.500	9.50	250	200

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J694 009.600	9.60	250	200
J694 009.700	9.70	250	200
J694 009.800	9.80	250	200
J694 009.900	9.90	250	200
J694 010.000	10.00	250	200
J694 010.100	10.10	250	200
J694 010.200	10.20	250	200
J694 010.300	10.30	250	200
J694 010.400	10.40	250	200
J694 010.500	10.50	250	200
J694 010.600	10.60	250	200
J694 010.700	10.70	250	200
J694 010.800	10.80	250	200
J694 010.900	10.90	250	200
J694 011.000	11.00	250	200
J694 011.100	11.10	250	200
J694 011.200	11.20	250	200
J694 011.300	11.30	250	200
J694 011.400	11.40	250	200
J694 011.500	11.50	250	200
J694 011.600	11.60	250	200
J694 011.700	11.70	250	200
J694 011.800	11.80	250	200
J694 011.900	11.90	250	200
J694 012.000	12.00	250	200
J694 012.100	12.10	250	200
J694 012.200	12.20	250	200
J694 012.300	12.30	250	200
J694 012.400	12.40	250	200
J694 012.500	12.50	250	200
J694 012.600	12.60	250	200
J694 012.700	12.70	250	200
J694 012.800	12.80	250	200
J694 012.900	12.90	250	200
J694 013.000	13.00	250	200

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL

ロング

ステン

レス用

難削材用

高硬度

加工用

マイクロ

ロング

アルミ-

鑄鉄用

ろう付け-

刃先交換式

ガンドリル

標準品

特定 [X]

特定 [S]

ハコート