

# エンドミルシャンク

ハイスドリル

511

GU500


切削条件▶B-229

レギュラ

●一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。



スペシャル  
フォーム



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>			
0511 002.000	2.00	3.00	56	24	28
0511 002.100	2.10	3.00	56	24	28
0511 002.200	2.20	3.00	59	27	28
0511 002.300	2.30	3.00	59	27	28
0511 002.400	2.40	3.00	62	30	28
0511 002.500	2.50	3.00	62	30	28
0511 002.600	2.60	3.00	62	30	28
0511 002.700	2.70	3.00	65	33	28
0511 002.800	2.80	3.00	65	33	28
0511 002.900	2.90	3.00	65	33	28
0511 003.000	3.00	3.00	65	33	28
0511 003.100	3.10	4.00	68	36	28
0511 003.200	3.20	4.00	68	36	28
0511 003.300	3.30	4.00	68	36	28
0511 003.400	3.40	4.00	71	39	28
0511 003.500	3.50	4.00	71	39	28
0511 003.600	3.60	4.00	71	39	28
0511 003.700	3.70	4.00	71	39	28
0511 003.800	3.80	4.00	75	43	28
0511 003.900	3.90	4.00	75	43	28
0511 004.000	4.00	4.00	75	43	28
0511 004.100	4.10	6.00	87	43	36
0511 004.200	4.20	6.00	87	43	36
0511 004.300	4.30	6.00	91	47	36
0511 004.400	4.40	6.00	91	47	36
0511 004.500	4.50	6.00	91	47	36
0511 004.600	4.60	6.00	91	47	36
0511 004.700	4.70	6.00	91	47	36
0511 004.800	4.80	6.00	96	52	36
0511 004.900	4.90	6.00	96	52	36
0511 005.000	5.00	6.00	96	52	36
0511 005.100	5.10	6.00	96	52	36
0511 005.200	5.20	6.00	96	52	36
0511 005.300	5.30	6.00	96	52	36

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>			
0511 005.400	5.40	6.00	101	57	36
0511 005.500	5.50	6.00	101	57	36
0511 005.600	5.60	6.00	101	57	36
0511 005.700	5.70	6.00	101	57	36
0511 005.800	5.80	6.00	101	57	36
0511 005.900	5.90	6.00	101	57	36
0511 006.000	6.00	6.00	101	57	36
0511 006.100	6.10	8.00	107	63	36
0511 006.200	6.20	8.00	107	63	36
0511 006.300	6.30	8.00	107	63	36
0511 006.400	6.40	8.00	107	63	36
0511 006.500	6.50	8.00	107	63	36
0511 006.600	6.60	8.00	107	63	36
0511 006.700	6.70	8.00	107	63	36
0511 006.800	6.80	8.00	113	69	36
0511 006.900	6.90	8.00	113	69	36
0511 007.000	7.00	8.00	113	69	36
0511 007.100	7.10	8.00	113	69	36
0511 007.200	7.20	8.00	113	69	36
0511 007.300	7.30	8.00	113	69	36
0511 007.400	7.40	8.00	113	69	36
0511 007.500	7.50	8.00	113	69	36
0511 007.600	7.60	8.00	119	75	36
0511 007.700	7.70	8.00	119	75	36
0511 007.800	7.80	8.00	119	75	36
0511 007.900	7.90	8.00	119	75	36
0511 008.000	8.00	8.00	119	75	36
0511 008.100	8.10	10.00	125	75	40
0511 008.200	8.20	10.00	125	75	40
0511 008.300	8.30	10.00	125	75	40
0511 008.400	8.40	10.00	125	75	40
0511 008.500	8.50	10.00	125	75	40
0511 008.600	8.60	10.00	131	81	40
0511 008.700	8.70	10.00	131	81	40

エンドミル  
シャンク  
ストレート  
シャンク  
テーパ  
シャンク  
マイクロ  
サブランド  
ドリル  
コア  
ドリル  
エクス  
テンション  
スタブ  
レギュラ  
セミロング  
ロング  
特長  
超特長

TiN