



549


GT100

切削条件▶B-225

レギュラ

TiNコーティング品 652▶B-064 FIREコーティング品 2457▶B-067

●深穴加工定番。軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高効率加工用ドリルです。

Form GT
φ0.96以上

左ねじれ品550(ドイツ取り寄せ)もごさいます。

(単位: mm)

商品コード	刃径 d ₁	全長 l ₁	溝長 l ₂
0549 000.600	0.60	24	7
0549 000.700	0.70	28	9
0549 000.710	0.71	28	9
0549 000.790	0.79	30	10
0549 000.800	0.80	30	10
0549 000.890	0.89	32	11
0549 000.900	0.90	32	11
0549 000.950	0.95	32	11
0549 000.970	0.97	34	12
0549 000.990	0.99	34	12
0549 001.000	1.00	34	12
0549 001.020	1.02	34	12
0549 001.040	1.04	34	12
0549 001.050	1.05	34	12
0549 001.070	1.07	36	14
0549 001.090	1.09	36	14
0549 001.100	1.10	36	14
0549 001.150	1.15	36	14
0549 001.180	1.18	36	14
0549 001.190	1.19	38	16
0549 001.200	1.20	38	16
0549 001.220	1.22	38	16
0549 001.240	1.24	38	16
0549 001.250	1.25	38	16
0549 001.300	1.30	38	16
0549 001.305	1.305	38	16
0549 001.320	1.32	38	16
0549 001.350	1.35	40	18
0549 001.400	1.40	40	18
0549 001.420	1.42	40	18
0549 001.450	1.45	40	18
0549 001.500	1.50	40	18
0549 001.510	1.51	43	20
0549 001.520	1.52	43	20

商品コード	刃径 d ₁	全長 l ₁	溝長 l ₂
0549 001.530	1.53	43	20
0549 001.550	1.55	43	20
0549 001.560	1.56	43	20
0549 001.570	1.57	43	20
0549 001.580	1.58	43	20
0549 001.590	1.59	43	20
0549 001.600	1.60	43	20
0549 001.610	1.61	43	20
0549 001.620	1.62	43	20
0549 001.650	1.65	43	20
0549 001.660	1.66	43	20
0549 001.670	1.67	43	20
0549 001.680	1.68	43	20
0549 001.690	1.69	43	20
0549 001.700	1.70	43	20
0549 001.720	1.72	46	22
0549 001.750	1.75	46	22
0549 001.780	1.78	46	22
0549 001.800	1.80	46	22
0549 001.820	1.82	46	22
0549 001.850	1.85	46	22
0549 001.860	1.86	46	22
0549 001.900	1.90	46	22
0549 001.930	1.93	49	24
0549 001.950	1.95	49	24
0549 001.980	1.98	49	24
0549 001.990	1.99	49	24
0549 002.000	2.00	49	24
0549 002.020	2.02	49	24
0549 002.050	2.05	49	24
0549 002.060	2.06	49	24
0549 002.080	2.08	49	24
0549 002.100	2.10	49	24
0549 002.150	2.15	53	27

商品コード	刃径 d ₁	全長 l ₁	溝長 l ₂
0549 002.180	2.18	53	27
0549 002.200	2.20	53	27
0549 002.250	2.25	53	27
0549 002.260	2.26	53	27
0549 002.300	2.30	53	27
0549 002.330	2.33	53	27
0549 002.350	2.35	53	27
0549 002.370	2.37	57	30
0549 002.380	2.38	57	30
0549 002.400	2.40	57	30
0549 002.420	2.42	57	30
0549 002.440	2.44	57	30
0549 002.450	2.45	57	30
0549 002.480	2.48	57	30
0549 002.490	2.49	57	30
0549 002.500	2.50	57	30
0549 002.530	2.53	57	30
0549 002.550	2.55	57	30
0549 002.580	2.58	57	30
0549 002.600	2.60	57	30
0549 002.640	2.64	57	30
0549 002.650	2.65	57	30
0549 002.700	2.70	61	33
0549 002.710	2.71	61	33
0549 002.750	2.75	61	33
0549 002.780	2.78	61	33
0549 002.790	2.79	61	33
0549 002.800	2.80	61	33
0549 002.820	2.82	61	33
0549 002.850	2.85	61	33
0549 002.870	2.87	61	33
0549 002.900	2.90	61	33
0549 002.950	2.95	61	33

φ2.36以下は表面処理無しとなります。

次のページにつづく▶