



666

タイプN

切削条件▶B-233


セミロング

ホモ処理品 211▶B-083

●一般の用途で使用するタング付きコーティングドリルです。



Form A



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0666 001.000	1.00	48	26
0666 001.100	1.10	50	28
0666 001.200	1.20	52	30
0666 001.280	1.28	52	30
0666 001.300	1.30	52	30
0666 001.350	1.35	55	33
0666 001.400	1.40	55	33
0666 001.490	1.49	55	33
0666 001.500	1.50	55	33
0666 001.510	1.51	58	35
0666 001.550	1.55	58	35
0666 001.600	1.60	58	35
0666 001.700	1.70	58	35
0666 001.800	1.80	62	38
0666 001.810	1.81	62	38
0666 001.850	1.85	62	38
0666 001.900	1.90	62	38
0666 001.970	1.97	66	41
0666 001.980	1.98	66	41
0666 001.990	1.99	66	41
0666 002.000	2.00	66	41
0666 002.020	2.02	66	41
0666 002.100	2.10	66	41
0666 002.200	2.20	70	44
0666 002.300	2.30	70	44
0666 002.400	2.40	74	47
0666 002.450	2.45	74	47
0666 002.500	2.50	74	47
0666 002.550	2.55	74	47
0666 002.600	2.60	74	47
0666 002.700	2.70	79	51
0666 002.800	2.80	79	51
0666 002.900	2.90	79	51
0666 003.000	3.00	79	51

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0666 003.050	3.05	84	55
0666 003.100	3.10	84	55
0666 003.200	3.20	84	55
0666 003.300	3.30	84	55
0666 003.400	3.40	91	60
0666 003.450	3.45	91	60
0666 003.500	3.50	91	60
0666 003.570	3.57	91	60
0666 003.600	3.60	91	60
0666 003.700	3.70	91	60
0666 003.800	3.80	96	64
0666 003.900	3.90	96	64
0666 004.000	4.00	96	64
0666 004.100	4.10	96	64
0666 004.200	4.20	96	64
0666 004.300	4.30	102	69
0666 004.400	4.40	102	69
0666 004.500	4.50	102	69
0666 004.600	4.60	102	69
0666 004.760	4.76	108	74
0666 004.800	4.80	108	74
0666 004.900	4.90	108	74
0666 005.000	5.00	108	74
0666 005.100	5.10	108	74
0666 005.150	5.15	108	74
0666 005.200	5.20	108	74
0666 005.300	5.30	108	74
0666 005.400	5.40	116	80
0666 005.500	5.50	116	80
0666 005.600	5.60	116	80
0666 005.700	5.70	116	80
0666 005.800	5.80	116	80
0666 005.900	5.90	116	80

ハイスドリル

エンドミル
シャンク
ストレート
シャンク
テーパ
シャンク
マイクロ
サブラッド
ドリル
コア
ドリル
エクス
テンション
スタブ
レギュラ
セミロング
ロング
特長
超特長

TiN

次のページにつづく▶