

ストレートシャンク

ハイスドリル

217

タイプN

切削条件▶B-231


ロング

TiNコーティング品 667▶B-091

●一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。



Form A
φ1.0以上



左ねじれ品220(ドイツ取り寄せ)もごさいます。

(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0217 000.400	0.40	30	10
0217 000.450	0.45	30	10
0217 000.470	0.47	30	10
0217 000.500	0.50	32	12
0217 000.520	0.52	32	12
0217 000.530	0.53	32	12
0217 000.550	0.55	35	15
0217 000.570	0.57	35	15
0217 000.600	0.60	35	15
0217 000.620	0.62	38	18
0217 000.650	0.65	38	18
0217 000.660	0.66	38	18
0217 000.700	0.70	42	21
0217 000.710	0.71	42	21
0217 000.730	0.73	42	21
0217 000.750	0.75	42	21
0217 000.760	0.76	46	25
0217 000.770	0.77	46	25
0217 000.790	0.79	46	25
0217 000.800	0.80	46	25
0217 000.820	0.82	46	25
0217 000.850	0.85	46	25
0217 000.900	0.90	51	29
0217 000.910	0.91	51	29
0217 000.920	0.92	51	29
0217 000.930	0.93	51	29
0217 000.950	0.95	51	29
0217 000.970	0.97	56	33
0217 001.000	1.00	56	33
0217 001.020	1.02	56	33
0217 001.030	1.03	56	33
0217 001.050	1.05	56	33
0217 001.060	1.06	56	33
0217 001.070	1.07	60	37

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0217 001.080	1.08	60	37
0217 001.100	1.10	60	37
0217 001.120	1.12	60	37
0217 001.130	1.13	60	37
0217 001.150	1.15	60	37
0217 001.180	1.18	60	37
0217 001.190	1.19	65	41
0217 001.200	1.20	65	41
0217 001.250	1.25	65	41
0217 001.300	1.30	65	41
0217 001.320	1.32	65	41
0217 001.330	1.33	70	45
0217 001.350	1.35	70	45
0217 001.370	1.37	70	45
0217 001.400	1.40	70	45
0217 001.430	1.43	70	45
0217 001.440	1.44	70	45
0217 001.450	1.45	70	45
0217 001.480	1.48	70	45
0217 001.490	1.49	70	45
0217 001.500	1.50	70	45
0217 001.510	1.51	76	50
0217 001.550	1.55	76	50
0217 001.590	1.59	76	50
0217 001.600	1.60	76	50
0217 001.610	1.61	76	50
0217 001.630	1.63	76	50
0217 001.650	1.65	76	50
0217 001.660	1.66	76	50
0217 001.700	1.70	76	50
0217 001.750	1.75	80	53
0217 001.780	1.78	80	53
0217 001.800	1.80	80	53
0217 001.850	1.85	80	53

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0217 001.900	1.90	80	53
0217 001.920	1.92	85	56
0217 001.930	1.93	85	56
0217 001.950	1.95	85	56
0217 001.980	1.98	85	56
0217 002.000	2.00	85	56
0217 002.020	2.02	85	56
0217 002.030	2.03	85	56
0217 002.040	2.04	85	56
0217 002.050	2.05	85	56
0217 002.060	2.06	85	56
0217 002.080	2.08	85	56
0217 002.100	2.10	85	56
0217 002.150	2.15	90	59
0217 002.180	2.18	90	59
0217 002.200	2.20	90	59
0217 002.220	2.22	90	59
0217 002.250	2.25	90	59
0217 002.260	2.26	90	59
0217 002.300	2.30	90	59
0217 002.320	2.32	90	59
0217 002.350	2.35	90	59
0217 002.370	2.37	95	62
0217 002.380	2.38	95	62
0217 002.400	2.40	95	62
0217 002.420	2.42	95	62
0217 002.440	2.44	95	62
0217 002.450	2.45	95	62
0217 002.480	2.48	95	62
0217 002.490	2.49	95	62
0217 002.500	2.50	95	62
0217 002.530	2.53	95	62
0217 002.550	2.55	95	62
0217 002.580	2.58	95	62

φ2.36以下は表面処理無しとなります。