

ストレートシャンク

ハイスドリル


336

GT100

切削条件▶B-239

ロング

●深穴加工定番。硬鋼、合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0336 001.000	1.00	56	33
0336 001.020	1.02	56	33
0336 001.040	1.04	56	33
0336 001.050	1.05	56	33
0336 001.070	1.07	60	37
0336 001.090	1.09	60	37
0336 001.100	1.10	60	37
0336 001.180	1.18	60	37
0336 001.190	1.19	65	41
0336 001.200	1.20	65	41
0336 001.250	1.25	65	41
0336 001.300	1.30	65	41
0336 001.320	1.32	65	41
0336 001.400	1.40	70	45
0336 001.500	1.50	70	45
0336 001.510	1.51	76	50
0336 001.550	1.55	76	50
0336 001.590	1.59	76	50
0336 001.600	1.60	76	50
0336 001.610	1.61	76	50
0336 001.700	1.70	76	50
0336 001.750	1.75	80	53
0336 001.780	1.78	80	53
0336 001.800	1.80	80	53
0336 001.850	1.85	80	53
0336 001.900	1.90	80	53
0336 001.930	1.93	85	56
0336 001.980	1.98	85	56
0336 001.990	1.99	85	56
0336 002.000	2.00	85	56
0336 002.050	2.05	85	56
0336 002.060	2.06	85	56
0336 002.080	2.08	85	56
0336 002.100	2.10	85	56

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0336 002.180	2.18	90	59
0336 002.200	2.20	90	59
0336 002.250	2.25	90	59
0336 002.260	2.26	90	59
0336 002.300	2.30	90	59
0336 002.350	2.35	90	59
0336 002.370	2.37	95	62
0336 002.380	2.38	95	62
0336 002.400	2.40	95	62
0336 002.440	2.44	95	62
0336 002.450	2.45	95	62
0336 002.490	2.49	95	62
0336 002.500	2.50	95	62
0336 002.530	2.53	95	62
0336 002.540	2.54	95	62
0336 002.550	2.55	95	62
0336 002.580	2.58	95	62
0336 002.600	2.60	95	62
0336 002.640	2.64	95	62
0336 002.650	2.65	95	62
0336 002.700	2.70	100	66
0336 002.710	2.71	100	66
0336 002.750	2.75	100	66
0336 002.780	2.78	100	66
0336 002.790	2.79	100	66
0336 002.800	2.80	100	66
0336 002.820	2.82	100	66
0336 002.850	2.85	100	66
0336 002.870	2.87	100	66
0336 002.900	2.90	100	66
0336 002.950	2.95	100	66
0336 003.000	3.00	100	66
0336 003.050	3.05	106	69
0336 003.100	3.10	106	69

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0336 003.120	3.12	106	69
0336 003.170	3.17	106	69
0336 003.200	3.20	106	69
0336 003.260	3.26	106	69
0336 003.300	3.30	106	69
0336 003.400	3.40	112	73
0336 003.440	3.44	112	73
0336 003.450	3.45	112	73
0336 003.500	3.50	112	73
0336 003.570	3.57	112	73
0336 003.600	3.60	112	73
0336 003.660	3.66	112	73
0336 003.700	3.70	112	73
0336 003.730	3.73	112	73
0336 003.750	3.75	112	73
0336 003.800	3.80	119	78
0336 003.860	3.86	119	78
0336 003.900	3.90	119	78
0336 003.910	3.91	119	78
0336 003.950	3.95	119	78
0336 003.970	3.97	119	78
0336 003.990	3.99	119	78
0336 004.000	4.00	119	78
0336 004.040	4.04	119	78
0336 004.090	4.09	119	78
0336 004.100	4.10	119	78
0336 004.200	4.20	119	78
0336 004.220	4.22	119	78
0336 004.300	4.30	126	82
0336 004.370	4.37	126	82
0336 004.390	4.39	126	82
0336 004.400	4.40	126	82
0336 004.500	4.50	126	82
0336 004.570	4.57	126	82

φ2.36以下は表面処理無しとなります。