

テーパシャンク



363

GV120

切削条件▶B-221


スタブ

TiNコーティング品 **663▶B-156**

●ステンレス鋼加工に最適なドリルです。



Form A



(単位：mm)

商品コード	刃径 d_1	全長 l_1	溝長 l_2	MT No.
0363 007.000	7.00	126	45	1
0363 008.100	8.10	130	49	1
0363 008.200	8.20	130	49	1
0363 008.250	8.25	130	49	1
0363 008.300	8.30	130	49	1
0363 008.400	8.40	130	49	1
0363 008.500	8.50	130	49	1
0363 008.600	8.60	134	53	1
0363 008.730	8.73	134	53	1
0363 009.000	9.00	134	53	1
0363 009.500	9.50	134	53	1
0363 009.520	9.52	138	57	1
0363 010.000	10.00	138	57	1
0363 010.200	10.20	138	57	1
0363 010.500	10.50	138	57	1
0363 010.720	10.72	142	61	1
0363 011.000	11.00	142	61	1
0363 011.500	11.50	142	61	1
0363 011.750	11.75	142	61	1
0363 012.000	12.00	147	66	1
0363 012.300	12.30	147	66	1
0363 012.500	12.50	147	66	1
0363 012.700	12.70	147	66	1
0363 013.000	13.00	147	66	1
0363 013.400	13.40	168	70	2
0363 013.490	13.49	168	70	2
0363 013.500	13.50	168	70	2
0363 014.000	14.00	168	70	2
0363 014.500	14.50	172	74	2
0363 015.000	15.00	172	74	2
0363 015.500	15.50	176	78	2
0363 016.000	16.00	176	78	2
0363 016.500	16.50	179	81	2
0363 016.600	16.60	179	81	2

商品コード	刃径 d_1	全長 l_1	溝長 l_2	MT No.
0363 017.000	17.00	179	81	2
0363 017.070	17.07	183	85	2
0363 017.500	17.50	183	85	2
0363 018.000	18.00	183	85	2
0363 018.500	18.50	186	88	2
0363 019.000	19.00	186	88	2
0363 019.050	19.05	212	91	3
0363 020.000	20.00	212	91	3
0363 020.500	20.50	216	95	3
0363 021.000	21.00	216	95	3
0363 021.500	21.50	219	98	3
0363 022.000	22.00	219	98	3
0363 023.000	23.00	222	101	3
0363 023.500	23.50	222	101	3
0363 024.000	24.00	225	104	3
0363 024.500	24.50	225	104	3
0363 025.000	25.00	225	104	3
0363 026.000	26.00	256	107	4
0363 026.500	26.50	256	107	4
0363 027.000	27.00	259	110	4
0363 027.500	27.50	259	110	4
0363 028.000	28.00	259	110	4
0363 029.000	29.00	263	114	4
0363 030.000	30.00	263	114	4
0363 032.000	32.00	269	120	4
0363 033.000	33.00	269	120	4
0363 035.500	35.50	272	123	4
0363 037.000	37.00	276	127	4
0363 038.000	38.00	317	130	5
0363 043.000	43.00	323	136	5
0363 046.000	46.00	327	140	5

在庫状況はお手数ですが都度お問い合わせください

ハイスドリル

エンドミル
シャンク
ストレート
シャンク
テーパ
シャンク
マイクロ
サブラッド
ドリル
コア
ドリル
エクス
テンション

スタブ

レギュラ
セミロング
ロング
特長
超特長

ホモ