

# H&H 軸付布バフ(丸軸)



用途  
●木・金属・石工のみがき用

JANコード	商品コード	品番	材質	直径	軸径	内箱/外箱
4954458241255	010151	N-50	布	50mm	6mm	-/60
4954458241262	010152	N-75	布	75mm	6mm	-/10
4954458241279	010153	N-100	布	100mm	6mm	-/10

# H&H ドラムサンダーセット/替バンド



用途  
●木工研磨・金属の表面研磨、塗装剥がし、錆落とし



JANコード	商品コード	品番	セット内容	入数	内箱/外箱
4954458230693	078750	DS-10	#60(荒目) / #120(中目) / #240(細目)	各1個入	10/100

JANコード	商品コード	品番	粒度	軸径	入数	内箱/外箱
4954458233076	078747	DS-10A	#60(荒目)	3mm	5個入	-/10
4954458233083	078748	DS-10C	#120(中目)	3mm	5個入	-/10
4954458233090	078749	DS-10S	#240(細目)	3mm	5個入	-/10

# H&H ツイストブラシ(丸軸)



用途  
●パイプ内側の錆落とし  
●塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理  
●各種バリ取り



JANコード	商品コード	品番	材質	直径	軸径	内箱/外箱
4954458232901	078010	TW-10	鋼線	10mm	6mm	-/10
4954458232918	078011	TW-16	鋼線	16mm	6mm	-/10
4954458232925	078012	TW-24	鋼線	24mm	6mm	-/10
4954458232932	078020	TB-10	真鍮線	10mm	6mm	-/60
4954458232949	078021	TB-16	真鍮線	16mm	6mm	-/10
4954458232956	078022	TB-24	真鍮線	24mm	6mm	-/10

# H&H バフ用研磨材



用途  
●鉄、ステンレス・貴金属の仕上げ用  
特長  
●仕上げ用



用途  
●鉄、ステンレス・貴金属の中仕上げ用  
特長  
●中仕上げ用



用途  
●金属・非鉄金属の下磨き用  
特長  
●荒仕上げ用



用途  
●各砥石の面直し  
●各種バフに塗布して金属の荒仕上げ用



用途  
●金剛砂の接着剤として使用できます。



JANコード	商品コード	品番	品名	内容量	粒度	内箱/外箱
4954458233151	078872	KN-1	青棒	75g	#3000~#5000	-/10
4954458233168	078873	KN-2	白棒	60g	#2000~#4000	-/10
4954458233175	078874	KN-3	赤棒	75g	#280~#400	-/10
4954458233182	078875	KN-4	金剛砂	—	#120程度	-/10
4954458233199	078876	KN-5	ニカワ	—	—	-/10

01 電動工具

02 エアー工具

03 先端工具

04 作業工具

05 大工道具

06 測定・測量

07 溶接・電熱ガス機器

08 作業用品・安全保護具

09 各種照明・配線器具

10 オイル・ケミカル

11 園芸用品