

# UN T&D エアーコンプレッサー

OL1025

## 面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー!!

### 特長

- 予備タンクや2種類のエアーツールに接続可能な2ツ口カブラ付
- 延長コード使用の際も昇圧機不要  
※電圧が下降(80Vまで)しても正常に作動

### 仕様

- 定格電圧:100V(50/60Hz)
- 定格消費電力:750W
- 原動機サイズ:0.75kw
- 回転数:1,450/1,720回転/分(50/60Hz)
- 最高圧力:8kg/cm<sup>2</sup>
- 定格圧力:7kg/cm<sup>2</sup>
- タンク容量:25L
- 本体サイズ:H600×W600×D360mm
- 本体重量:27.5kg

空気吐出量(50/60Hz)

設定圧力	リットル/分
2kgf/cm <sup>2</sup>	55/67
3kgf/cm <sup>2</sup>	49/60
4kgf/cm <sup>2</sup>	44/54
5kgf/cm <sup>2</sup>	40/49
6kgf/cm <sup>2</sup>	36/45
7kgf/cm <sup>2</sup>	33/41
8kgf/cm <sup>2</sup>	30/37



JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458970735	900020	OL1025	-/1

# H&H オイルレスミニエアークラス

HMAC50

## 面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー!!

### 特長

- 吐出圧力調整機能付
- エアブラシ、タイヤやゴムボートへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適!

### 仕様

- 定格電圧:100V(50/60Hz)
- 定格消費電力:180W/185W
- 最高圧力1MPa(約10kg/cm<sup>2</sup>)
- 定格圧力:0.8MPa(約8kg/cm<sup>2</sup>)
- 定格使用時間:15分
- 本体サイズ:H200×W360×D145mm
- 本体重量:3.7kg

- ※ エアブラシ、各種アタッチメントは付属致しておりませんので、用途に応じ別途お買い求め下さい
- ※ エアータッカー(1025まで)ご使用の際は、予備タンクもしくは長めのホースをご使用ください



空気吐出量(リットル/分)  
設定圧力

0.2MPa	30/31	(50/60Hz)
0.3MPa	28/28.5	(50/60Hz)
0.4MPa	25/25.5	(50/60Hz)
0.5MPa	22/22	(50/60Hz)
0.6MPa	20/20	(50/60Hz)
0.7MPa	18/18	(50/60Hz)
0.8MPa	16/16	(50/60Hz)

80%パワーUP↑

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458971473	900015	HMAC50	-/4

01 電動工具

02 エアー工具

03 先端工具

04 作業工具

05 大工道具

06 測定・測量

07 溶接・電熱  
ガス機器

08 作業用品・  
安全保護具・  
金物

09 各種照明・  
配線器具

10 ケミカル

11 園芸用品

12 グリーンエース  
製品