

H&H 止めプラグ・ブッシング・内外エルボ・内外チーズ(各種継手)

●ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続にご使用ください。

止めプラグ

材質

●真鍮

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458321612	133060	#060	R1/8	—/10
4954458321629	133061	#061	R1/4	—/10
4954458380633	133063	#063	R3/8	—/10



止めプラグ (内ネジ)

材質

●真鍮

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458380640	133068	#068	Rc1/8	—/10
4954458380657	133069	#069	Rc1/4	—/10
4954458380664	133070	#070	Rc3/8	—/10



ブッシング

材質

●真鍮

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458380893	133089	#089	R3/8×Rc1/8	—/10



内外チーズ

材質

●真鍮

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458381944	133194	#194	R1/8×Rc1/8	—/10
4954458381951	133195	#195	R1/4×Rc1/4	—/10



内外エルボ

材質

●真鍮

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458381906	133190	#190	R1/8×Rc1/8	—/10
4954458381913	133191	#191	R1/4×Rc1/4	—/10
4954458381920	133192	#192	R1/4×Rc1/8	—/10
4954458381937	133193	#193	R1/8×Rc1/4	—/10



H&H ホース・ステンレスホースバンド

●ホースの接続時の抜け防止に

ホースバンド

材質

●スチールメッキ

JANコード	商品コード	品番	型式	使用範囲	個数	内箱/外箱
4954458330188	133093	#093	#000	9.5mm～12mm	2ヶ入	—/10
4954458330195	133094	#094	#M00	11mm～16mm	2ヶ入	—/10
4954458330201	133095	#095	#00	13mm～20mm	2ヶ入	—/10
4954458320202	133096	#096	#000	9.5mm～12mm	10ヶ入	—/6
4954458320219	133097	#097	#M00	11mm～16mm	10ヶ入	—/6
4954458320226	133098	#098	#00	13mm～20mm	10ヶ入	—/6

ステンレスホースバンド

材質

●ステンレス(SUS304相当)

JANコード	商品コード	品番	型式	使用範囲	個数	内箱/外箱
4954458320240	133099	#099	W4/9 8-16	8mm～16mm	2ヶ入	—/10
4954458320257	133100	#100	W4/9 12-20	12mm～20mm	2ヶ入	—/10



H&H シールテープ

●ニップル・機器・カプラ等のオネジのゆるみ止めに

シールテープ

JANコード	商品コード	品番	テープ長	内箱/外箱
4954458331031	133101	#101	5m	—/10
4954458331048	133102	#102	15m	—/10

