

ゴムエアース

- 用途 土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
- 材質 合成ゴム（SBRスチレンブタジエンラバー）
- 使用温度範囲 -20～60℃



●ホース規格

呼称		内径 m/m	外径 m/m	編上数 B(S)	常用圧力 MPa	概略重量 g/m	標準長さ m
GE6	1/4	6.3	13.0	2S	1.5	180	100・200
GE8	5/16	7.9	15.0	2S	1.5	215	100・200
GE9	3/8	9.5	16.5	2S	1.5	240	100・200
GE12	1/2	12.7	21.0	2S	1.0	310	100
GE15	5/8	15.9	25.0	1	1.0	380	100
GE19	3/4	19.0	29.0	1	1.0	500	100
GE25	1	25.4	36.5	1	1.0	690	100