

クニベックス



Precision Tweezers

精密ピンセット

同商品群
在庫数 38 アイテム

ドイツ

特長 ●先端が細くストレートなので、精密作業に向いています。
用途 ●精密組立て作業に。
仕様 ●鏡面仕上げ
材質 ●スプリング鋼(クロムメッキ)
製造国 ●ドイツ



●ESD対策仕様ではありません。

120mm 10.2mm

9224-01

発注単位1本

KNIPEX社[208624]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長×幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-5164	9224-01	¥1,626	¥1,750	120×10.2	6	15	17(122)

ホームページ <http://www.knipex.com/index.php?id=113&L=17>

イデアルテック



スイス

Anti-Acid/Anti-Mag Component Positioning Tweezers

耐酸耐磁部品位置決めピンセット

同商品群
在庫数 65 アイテム

スイス

特長 ●スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
用途 ●円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。
材質 ●耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
製造国 ●スイス



●ESD対策仕様ではありません。

145mm 11.0mm

571-SA-1-IT
(先端縦型)572-SA-1-IT
(先端横型)

発注単位1本

idealtek社[186010]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長×幅 (mm)	先端	先端幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
249-7399	571-SA-1-IT	¥3,443	オープン	145×11.0	縦型	5.0	12	24	-
249-7398	572-SA-1-IT	¥3,443	オープン	145×11.0	横型	6.0	12	24	-

ホームページ <https://www.ideal-tek.com/>

イデアルテック



スイス

Anti-Acid/Anti-Mag Wafer Tweezers

耐酸耐磁ウェハーピンセット

同商品群
在庫数 65 アイテム

スイス

特長 ●スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
用途 ●ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
材質 ●耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
製造国 ●スイス



●ESD対策仕様ではありません。

全長 先端幅

2WF-SA-1-IT

4WF-SA-1-IT

5WF-SA-1-IT

発注単位1本

idealtek社[186010]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長×幅 (mm)	先端幅 (mm)	爪数 (枚)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
251-4660	2WF-SA-1-IT	¥3,957	オープン	120×10.0	6.5	2	12	15	-
251-4658	4WF-SA-1-IT	¥3,957	オープン	125×12.0	12.0	4	12	16	-
251-4659	5WF-SA-1-IT	¥4,726	オープン	130×16.0	16.0	5	12	31	-

ホームページ <https://www.ideal-tek.com/>

イデアルテック



スイス

High Precision Cutting Tweezers

精密ステンレスカッティングピンセット

同商品群
在庫数 65 アイテム

スイス

特長 ●スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。
用途 ●先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。
仕様 ●軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。
材質 ●銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。
製造国 ●スイス



●ESD対策仕様ではありません。

100mm 10mm

152-S-0-IT

発注単位1本

idealtek社[186010]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長×幅 (mm)	先端幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
250-8317	152-S-0-IT	¥4,966	オープン	100×10	4.3	12	11	-

ホームページ <https://www.ideal-tek.com/>

ビクター



日本

Fine Ceramic Tweezers

ファインセラミックピンセット

同商品群
在庫数 4 アイテム

日本

特長 ●セラミックの中で最も強度のあるジルコニアを用いています。
用途 ●セラミック材質に弾性を持たせています。●耐熱性も優れ約700℃まで対応できます。
仕様 ●ハンダ、銀ロウが付着しないので作業効率がアップします。
用途 ●研究施設・エレクトロニクス関連・医療関連等に。
材質 ●セラミック(ジルコニア)
製造国 ●日本

(価格改定日 19.04) フジ矢崎(ビクター) [768434]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長×幅 (mm)	先端	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
820-7391	8501	¥7,088	¥9,440	125×10.5	スジ入	6	20	-
820-7392	8501-F	¥7,088	¥9,440	125×10.5	スジなし	6	20	-
820-7393	8501-GG	¥9,075	¥12,100	125×10.5	先鋭	6	15	-
820-7395	8507	¥9,675	¥12,900	125×10.5	ワシグチ	6	18	-

●商品のお問い合わせ: 072-963-9901 <http://www.victor-kk.com/ja/>

8501

8501-F

8501-GG

8507