


ラインナップ


Line up

スクエア

Square



Aタイプ A type



Bタイプ B type


ES8WB LN(LS)-ATH




商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size(mm)						形状 Shape	希望小売価格 Suggested retail price(¥)
		外径 Tool dia. DC	刃長 Flute length APMX	首下長 Under neck length LU	首径 Neck dia. DN	全長 Overall length LF	シャンク径 Shank dia. DCONMS		
ES8WB0600LN-20-ATH	●	6	6	20	5.88	70	6	A	14,500
ES8WB0600LN-30-ATH	●		6	30	5.88	80	6	A	15,090
ES8WB0600LN-40-ATH	●		6	40	5.88	90	6	A	15,690
ES8WB0600LN-50-ATH	●		6	50	5.88	100	6	A	16,310
ES8WB0700LS-ATH	●	7	7	—	—	90	6	B	21,800
ES8WB0800LN-30-ATH	●	8	8	30	7.84	75	8	A	16,040
ES8WB0800LN-40-ATH	●		8	40	7.84	90	8	A	17,010
ES8WB0800LN-50-ATH	●		8	50	7.84	100	8	A	17,760
ES8WB0800LN-60-ATH	●		8	60	7.84	110	8	A	19,000
ES8WB0900LS-ATH	●	9	9	—	—	100	8	B	24,840
ES8WB1000LN-35-ATH	●	10	10	35	9.8	80	10	A	19,060
ES8WB1000LN-50-ATH	●		10	50	9.8	100	10	A	20,890
ES8WB1000LN-60-ATH	●		10	60	9.8	110	10	A	22,220
ES8WB1000LN-80-ATH	●		10	80	9.8	130	10	A	24,220
ES8WB1100LS-ATH	●	11	11	—	—	110	10	B	29,690
ES8WB1200LN-40-ATH	●	12	12	40	11.8	90	12	A	23,270
ES8WB1200LN-60-ATH	●		12	60	11.8	110	12	A	25,790
ES8WB1200LN-80-ATH	●		12	80	11.8	130	12	A	28,020
ES8WB1200LN-100-ATH	●		12	100	11.8	150	12	A	30,270

ラジアス

Radius



Aタイプ A type



Bタイプ B type

ER8WB LN(LS)-R-ATH



商品コード Item code	在庫 Stock	寸 法 Size(mm)							形状 Shape	希望小売価格 Suggested retail price(¥)
		外径 Tool dia.	コーナ半径 Corner radius	刃長 Flute length	首下長 Under neck length	首径 Neck dia.	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.		
		DC	RE	APMX	LU	DN	LF	DCONMS		
ER8WB0600LN-20-R1.0-ATH	●	6	1	7	20	5.88	70	6	A	17,070
ER8WB0600LN-30-R1.0-ATH	●		1	7	30	5.88	80	6	A	17,750
ER8WB0600LN-40-R1.0-ATH	●		1	7	40	5.88	90	6	A	18,460
ER8WB0600LN-50-R1.0-ATH	●		1	7	50	5.88	100	6	A	19,180
ER8WB0700LS-R1.0-ATH	●	7	1	8	—	—	90	6	B	25,630
ER8WB0800LN-30-R1.0-ATH	●	8	1	9	30	7.84	75	8	A	18,870
ER8WB0800LN-40-R1.0-ATH	●		1	9	40	7.84	90	8	A	20,010
ER8WB0800LN-50-R1.0-ATH	●		1	9	50	7.84	100	8	A	20,890
ER8WB0800LN-60-R1.0-ATH	●		1	9	60	7.84	110	8	A	22,360
ER8WB0900LS-R1.0-ATH	●	9	1	10	—	—	100	8	B	29,230
ER8WB1000LN-35-R1.0-ATH	●	10	1	11	35	9.8	80	10	A	22,420
ER8WB1000LN-50-R1.0-ATH	●		1	11	50	9.8	100	10	A	24,580
ER8WB1000LN-60-R1.0-ATH	●		1	11	60	9.8	110	10	A	26,140
ER8WB1000LN-80-R1.0-ATH	●		1	11	80	9.8	130	10	A	28,480
ER8WB1100LS-R1.0-ATH	●	11	1	12	—	—	110	10	B	34,930
ER8WB1200LN-40-R1.0-ATH	●	12	1	13	40	11.8	90	12	A	27,370
ER8WB1200LN-60-R1.0-ATH	●		1	13	60	11.8	110	12	A	30,340
ER8WB1200LN-80-R1.0-ATH	●		1	13	80	11.8	130	12	A	32,970
ER8WB1200LN-100-R1.0-ATH	●		1	13	100	11.8	150	12	A	35,600

●印：標準在庫品です。●：Stocked items.