

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



OPP Plastic Bag CRYSTAL-PACK

OPP袋 “クリスタルパック”



特長 ●クリスタルパックはつやがあり透明感抜群の国産高級OPPフィルムを使用した袋です。
●すべりが良く作業効率もバツグンです。
●袋の両側を熱圧着して製造する為、のりしろが発生しないので中身が綺麗に見えます。

用途 ●各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適。

仕様 ●厚さ:0.03mm ●色:透明

材質 ●OPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルム
製造国 ●日本




規格	該当品番	縦×横 (mm)
A9用	4-8	80×40
B9用	5-8	80×50
A8用	6-10	100×60
B8用	7-10	100×70
A7用	8-12	120×80
長4サイズ	9-20.5	205×90
はがき用	10.5-15.5	155×105
A6用	11-17	170×110
長3サイズ	12-23	230×120
B6用	14-20	200×140
A5用	16-22.5	225×160
B5用	19.5-27	270×195
A4用	22.5-31	310×225
B4用	27-38	380×270
A3用	31-43.5	435×310

テープなし

発注単位1袋		株式会社モジマ [599906]		発注単位1袋		梱包数:10袋	
発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	縦×横 (mm)	袋入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-2676	6739500 S5-8	¥138	¥230	80×50	100	21	272(182)
856-2677	6750700 S6-10	¥138	¥230	100×60	100	32	708(169)
856-2678	6750900 S7-10	¥146	¥250	100×70	100	38	31(41)
856-2679	6751100 S8-12	¥158	¥270	120×80	100	52	881(80)
856-2680	6751300 S9-15	¥185	¥320	150×90	100	73	381(131)
856-2681	6751600 S10-15	¥184	¥340	150×100	100	81	1610(164)
856-2682	6751700 S10.5-15.5	¥200	¥340	155×105	100	88	152(26)
856-2683	6734000 S11-17	¥206	¥350	170×110	100	100	1498(195)
856-2684	6738300 S11-22	¥294	¥500	220×110	100	130	116(90)
856-2685	6734200 S12-18	¥238	¥400	180×120	100	120	2180(303)
856-2686	6738400 S12-23	¥313	¥530	230×120	100	150	386(158)
856-2687	6751800 S13-18	¥263	¥440	180×130	100	130	143(98)
856-2688	6738500 S13-24	¥346	¥580	240×130	100	170	409(350)
856-2689	6751900 S14-20	¥313	¥530	200×140	100	150	617(343)
856-2690	6752000 S14-26	¥388	¥650	260×140	100	200	294(280)
856-2691	6734600 S14-30	¥420	¥700	300×140	100	230	230(144)
856-2692	6752100 S15-20	¥338	¥570	200×150	100	160	645(144)
856-2693	6738600 S15-25	¥388	¥650	250×150	100	200	48(53)
856-2694	6734700 S15-30	¥458	¥780	300×150	100	250	510(173)

テープ付 特長 ●すばやく封かんでできるテープ付きタイプです。

発注単位1袋		株式会社モジマ [599906]		発注単位1袋		梱包数:10袋	
発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	縦×横 (mm)	袋入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-2713	6740100 T4-8	¥153	¥230	80×40	100	20	139(20)
856-2714	6740200 T5-8	¥165	¥250	80×50	100	25	131(31)
856-2715	6740300 T6-10	¥165	¥280	100×60	100	37	4064(94)
856-2716	6740400 T7-10	¥185	¥320	100×70	100	43	523(35)
856-2717	6740500 T8-12	¥210	¥360	120×80	100	61	3083(98)
856-2718	6742400 T9-10	¥200	¥340	100×90	100	58	227(69)
856-2719	6740600 T9-15	¥250	¥420	150×90	100	83	1128(77)
857-9445	6740610 T9-20.5	¥270	¥460	205×90	100	110	326(127)
856-2720	6740700 T10-15	¥263	¥440	150×100	100	92	357(218)
856-2721	6758500 T10.5-15.5	¥276	¥460	155×105	100	100	84(248)
856-2722	6740800 T11-16	¥276	¥460	160×110	100	110	2080(253)
856-2723	6742100 T11-23	¥313	¥530	230×110	100	150	1228(407)
856-2724	6740820 T12-18	¥301	¥500	180×120	100	130	190(140)
856-2725	6741600 T12-23	¥371	¥620	230×120	100	160	841(465)
856-2726	6758300 T13-15.5	¥323	¥550	155×130	100	120	1342(121)
856-2727	6744300 T13-24	¥395	¥670	240×130	100	180	204(139)
856-2728	6740850 T14-20	¥371	¥620	200×140	100	170	650(138)



Flat Zipper Bag

“ユニパック”バイオEチャック規格品



EF-4-100

特長 ●フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。
材質 ●グリーンポリエチレン(PE)
製造国 ●日本



発注単位1袋

株式会社モジマ [5192511]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	縦×横 (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
194-9090	EA-4-100	¥471	オープン	透明	70×50	100	120	53	11(-)
194-9091	ED-4-100	¥629	オープン	透明	120×85	100	80	123	26(-)
194-9092	EF-4-100	¥914	オープン	透明	170×120	100	40	218	22(-)
194-9093	EH-4-100	¥1,329	オープン	透明	240×170	100	25	397	21(-)
194-9094	EJ-4-100	¥2,186	オープン	透明	340×240	100	12	738	19(-)

商品のお問い合わせ: 06-6534-1271 http://www.seinichi.co.jp/