






防錆・潤滑・表面保護剤

- 錆の進行をストップ
- 腐食防止
- 電食防止
- 機械などの潤滑

▶ 防錆・潤滑・表面保護

	錆転換剤	ねじの取り外し	多用途潤滑剤
▶ 推奨製品	SF 7625 エクステンド	LB 8040 フリーズ&リリース	ML-11 (エムエル イレブン)
色	透明 / 乳白色	透明	透明
耐熱温度	120 °C	—	—
乾燥時間	24時間以上 (塗装仕様)	—	—
容量 — 製品番号 IDH番号	290 g スプレー 2344218 2344218 236 ml 1381192 1381192	480 ml 1024403 1024403	360 ml 1924157 1924157
			
	赤錆び状態を10分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。金属表面の錆は、ワイヤーブラシで取り除いてからスプレー塗布します。下塗りまたは、仕上げ用としてご使用ください。 耐熱温度は連続的に熱が加わる場合は約93 °C、断続的な場合は約121 °Cです。	ロックタイト フリーズ&リリースは-43°Cのショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って、部品に向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。	自動車や機械部品、電動工具、スポーツ用品などの潤滑・洗浄・防錆に使用できます。

関連製品			
製品名	特長	容量	製品番号 IDH番号
LB 8713 ソルプラスト スーパー	錆びついた部品の分解を容易にするスプレー	12.25 oz	1865406 1865406
SF 5408 ベルトドレッシング コンディショナー	ファンベルトの鳴き止めスプレー	340 g	30527 226595

SF 7625 エクステンド



製品の使用方法▶

■ 使用方法



どこにでもある赤錆び。



塗布前に表面に浮いている赤錆びをワイヤーブラシなどで落とします。



エクステンドを塗布すると赤錆びが黒錆びになります。塗布した後は、表面に塗料を塗ることも可能です。