

強力粘着剤はがし

ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途

古い取りにくいテープ、シールのはがしに。テープ跡の粘着剤のベタつきを落とす。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- タレにくく、飛び散らない。
- カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれやすくする。
- はがすのに適した専用ヘラ付。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DKH-601
価格	オープン価格
内容量	60ml
製品サイズ	170mm(H)×85mm(W)×35mm(D)
個装重量	85g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	172mm(H)×185mm(W)×100mm(D)
内箱重量	1.0kg
外箱入数	50個入(10個入×5)
外箱サイズ	195mm(H)×550mm(W)×220mm(D)
梱包重量	5.0kg



内箱ITFコード 24976742213032
外箱ITFコード 14976742213035

強力粘着剤はがし 220ml

ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途

古い取りにくいテープ、シールのはがしに。テープ跡の粘着剤のベタつきを落とす。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- タレにくく、飛び散らない。
- カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれやすくする。
- はがすのに適した専用ヘラ付。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DKH-220
価格	オープン価格
内容量	220ml
製品サイズ	170mm(H)×52mmφ
個装重量	228g
内箱入数	10本入
内箱サイズ	182mm(H)×275mm(W)×125mm(D)
内箱重量	2.4kg
外箱入数	40本入(10本入×4)
外箱サイズ	200mm(H)×520mm(W)×290mm(D)
梱包重量	10.4kg



内箱ITFコード 24976742257166
外箱ITFコード 14976742257169

ハケ塗り強力粘着剤はがし

ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途

はがれにくいシールやステッカーの除去。テープ跡の粘着剤のベタつきを落とす。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 強い粘着剤もはがせる強力タイプ。
- はがすのに適した専用ヘラ付。
- ハケ塗りタイプなので飛び散らない。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DNH-20H
価格	オープン価格
内容量	200ml
製品サイズ	115mm(H)×68mmφ
個装重量	240g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	124mm(H)×350mm(W)×147mm(D)
内箱重量	2.5kg
外箱入数	40個入(10個入×4)
外箱サイズ	270mm(H)×353mm(W)×310mm(D)
梱包重量	10.3kg



内箱ITFコード 24976742256961
外箱ITFコード 14976742256964

ハケ塗り強力粘着剤はがし

詰替え用

ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途

はがれにくいシールやステッカーの除去。テープ跡の粘着剤のベタつきを落とす。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 強い粘着剤もはがせる強力タイプ。
- はがすのに適した専用ヘラ付。
- 詰替用なので、業務用に最適。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DNH-50R
価格	オープン価格
内容量	500ml
製品サイズ	108mm(H)×118mm(W)×64mm(D)
個装重量	530g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12個入
外箱サイズ	130mm(H)×250mm(W)×400mm(D)
梱包重量	6.8kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256940