

タイル接着材 (灰色) 塗布用ヘラ付



主成分：ポルトランドセメント

用 途

洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。
灰色目地材としての使用可。

特 長

- 耐水性のある接着力を発揮するので、水を使う場所でも安心。
- 容器を使い、手軽にまぜ合わせることができる。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品 番	DTS-500
価 格	オープン価格
内 容 量	500g
製品サイズ	100mm(H)×105mmφ
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225mm(H)×535mm(W)×217mm(D)
梱包重量	11.5kg

製 品
JANコード



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212533

タイル目地材 (白色) 塗布用ヘラ付



主成分：ポルトランドセメント

用 途

タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ヒビ割れた目地補修。

特 長

- 約24時間後には完全に固まり、美しい目地に仕上がる。
- 白セメントのようなヒビ割れ、こぼれ落ちがない。
- 容器を使い、手軽にまぜ合わせることができる。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品 番	DTM-500
価 格	オープン価格
内 容 量	500g
製品サイズ	100mm(H)×105mmφ
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225mm(H)×535mm(W)×217mm(D)
梱包重量	11.5kg

製 品
JANコード



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212526

カベ補修材 (室内用) 塗布用ヘラ付



主成分：石膏

用 途

室内のカベのヒビ割れ、穴、凹凸の補修。石膏工作にも使用可。

特 長

- ヒビ割れにくくきれいに仕上がる。
- 容器を使い、手軽にまぜ合わせることができる。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品 番	DHI-500
価 格	オープン価格
内 容 量	500g
製品サイズ	100mm(H)×105mmφ
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225mm(H)×535mm(W)×217mm(D)
梱包重量	11.5kg

製 品
JANコード



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212502

カベ補修材 (屋外用) 塗布用ヘラ付



主成分：ポルトランドセメント

用 途

かわら屋根・モルタル壁・浴室・洗面所・台所や、タイル・コンクリートのスキ間・ヒビ割れ補修に。

特 長

- ヒビ割れにくく撥水効果がある。
- 硬化後ペイント塗装することが出来る。
- 容器を使い、手軽にまぜ合わせることができる。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品 番	DHE-500
価 格	オープン価格
内 容 量	500g
製品サイズ	100mm(H)×105mmφ
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225mm(H)×535mm(W)×217mm(D)
梱包重量	11.5kg

製 品
JANコード



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212519

マルチパテ (灰色) 塗布用ヘラ付



主成分：アクリル樹脂

用 途

レンガ・コンクリートの割れ目、キズの補修。壁のひび割れ補修。釘・ねじ・ジョイントの埋め込み。コンクリート・モルタルのカケ補修。

特 長

- 容器から取り出して、そのまま使える。
- サンドペーパーで表面仕上げもできる。
- 硬化後、釘やネジを打込んだり、のこぎりでの切断も可能。
- ペイント塗装もできる。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品 番	DHM-500
価 格	オープン価格
内 容 量	500g
製品サイズ	100mm(H)×105mmφ
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225mm(H)×535mm(W)×217mm(D)
梱包重量	11.5kg

製 品
JANコード



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212229