

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

硬化促進剤は3-1503ページに掲載

ロックタイト Threadlocker
LOCTITE ドイツ
ねじゆるみ止め(ジェルタイプ)

特長 ●嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
用途 ●ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。
仕様 ●嫌気性 ●粘度:ジェル状 ●中強度(取り外し可能)
材質 ●主成分:アクリル樹脂
製造国 ●アメリカ



1158514 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
418-8004	1158514	¥3,238	¥3,700	灰	50	10	72	79(86)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト Thread Locker
LOCTITE ドイツ
“パーニーストップ7400”

特長 ●取り外し可能なねじ緩み止めです。
●溶剤タイプです。
用途 ●金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))
仕様 ●粘度:600mPa・s ●可使用時間:25分 ●完全硬化:6時間
材質 ●主成分:酢酸ブチル
製造国 ●アイルランド



7400-20 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	容量(ml)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
794-2320	7400-20	¥1,875	¥2,000	赤	20	10	34	223(201)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト Quick Tape 249
LOCTITE ドイツ
ねじゆるみ止め“249”(テープタイプ)

特長 ●事前にねじに巻きつけておいてストックが可能です。
用途 ●ねじの緩み止めに。
仕様 ●嫌気性 ●中強度タイプ(取り外し可能) ●サイズ:1.27×660.4cm
材質 ●主成分:アクリル樹脂
製造国 ●アメリカ




249-6 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
364-6459	249-6	¥3,094	¥3,300	青	10	32	532(126)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト Peristaltic Hand Pump
LOCTITE ドイツ
嫌気性接着剤用ハンドポンプ

特長 ●レバーを引くことで一定量塗布可能です。 ●粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
用途 ●生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
仕様 ●点塗布・滴下塗布
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●アメリカ



HAND-P (接着剤別売) 50A (価格改定日 19.04) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	適合容器(ml)	塗布量(ml)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
356-4517	HAND-P	¥14,438	¥15,400	50	0.010~0.04	1	150	153(110)
293-0692	50A	¥10,000	¥10,000	50、250	0.01~0.04	1	125	387(85)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト Loctite 425
LOCTITE ドイツ
“樹脂ねじ用接着剤 425”

特長 ●電子機器のねじのゆるみ止めに適しています。
用途 ●樹脂ねじ用。
●ねじが金属で本体部が樹脂の場合の接着に。
仕様 ●低強度タイプ(取り外し可能) ●粘度:40~80mPa・s
材質 ●主成分:シアノアクリレート系
製造国 ●中国



425-20 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
352-8995	425-20	¥2,766	¥2,950	青	20	10	20	1714(105)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト Thread Locker Stick type
LOCTITE ドイツ
ねじゆるみ止め剤スティック

特長 ●高所作業・足場の悪い場所での使用に最適です。
用途 ●機械加工機、プレス機。
仕様 ●嫌気性 ●ろう状半固体
材質 ●主成分:合成樹脂
製造国 ●中国



NO37773 NO37775 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	容量(g)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
244-9579	NO37773	¥3,281	¥3,500	青	19	10	24	3021(90)
244-9587	NO37775	¥3,281	¥3,500	赤	19	10	24	1437(123)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト Truque Marque
LOCTITE ドイツ
“トルクマーク7414”

特長 ●溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。
●ねじの緩み始めを確認することが可能です。
仕様 ●使用温度範囲:-35~145℃ ●硬化時間:1~2分
材質 ●主成分:溶剤
製造国 ●アメリカ



1269219 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
480-1253	1269219	¥2,204	¥2,350	青	53	10	55	269(71)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト Loctite Easy Hand Pump
LOCTITE ドイツ
“イーザーハンドポンプ” 50・250ml 兼用 **New**

特長 ●組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。
●50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。
●先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。
●トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。
用途 ●嫌気性接着剤の定量塗布に。
セット内容 ●ポンプ本体、250ml吸込みチューブ、50ml吸込みチューブ(本体取付済み)
製造国 ●中国



2564842 (接着剤別売) (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合容器(ml)	塗布量(ml)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
257-2155	2564842	¥4,125	¥4,125	50・250	0.03	10	78	-

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

接着剤
補修剤

瞬間
接着剤

接着剤
1液タイプ

接着剤
2液タイプ

ねじゆるみ
止め剤

接着剤用
ディスプレイ

UV硬化型
接着剤

スプレー
のり

ホットメルト
接着剤

工業用
シーリング剤

配管用
シーリング

金属用
補修剤

ゴム・
コンクリート用
補修剤

水中用
補修剤

簡易
補修剤

建築・内装用
補修剤

コーキング
ガン

建築用
シーリング剤

発泡
ウレタン