

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。



プロが認めるドイツの最高級ハンマー
ハルダー社のスーパークラフト無反動ハンマー



叩いた時の反動を内部の小さな鉄球がバランス良く吸収しますので、ワーク面にヘッドが吸い付くような感触です。細かい調整に必要な柔らかいタッチを出したり、大きな力で連続的に叩く際の腕への衝撃を軽減します。

ハンマー・刻印・ポンチ

片手ハンマー

両口ハンマー

コンビネーションハンマー

ショックレスハンマー

樹脂・ゴムハンマー

銅ハンマー

真鍮ハンマー

木ハンマー

ステンレスハンマー

石頭ハンマー

溶接用ハンマー

くぎ抜きハンマー

板金ハンマー

仮枠ハンマー

木工作业用ハンマー

電気ハンマー

テストハンマー

クサビ

グリップテープ

パール

タガネ・チゼル

刻印

デートマーク

産業用スタンプ

ポンチ

スーパークラフト無反動ハンマーのナイロン・インサートの交換



1. 古くなったナイロン・ヘッドをバイスにしっかりと挟み、ハンマーの柄を上にごじる。



2. 新しいヘッドをバイスで挟んで押し込む。

HALDER SUPERCRAFT Hammer 無反動 スーパークラフトハンマー



同商品群
在庫数 50 アイテム



ヒッコリー製ハンドル

特長 ●丈夫なヒッコリー製のハンドルです。
材質 ●柄:ヒッコリー

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	頭径(mm)	頭長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
481-8199	3366.020	¥ 5,724	¥ 5,725	20	105	300	1	245	16(77)
481-8202	3366.025	¥ 5,724	¥ 5,725	25	105	305	1	325	10(77)
481-8211	3366.030	¥ 6,031	¥ 6,032	30	110	330	1	460	29(162)
481-8229	3366.035	¥ 6,646	¥ 6,646	35	110	335	1	560	33(132)
481-8237	3366.040	¥ 7,649	¥ 7,649	40	115	355	1	715	31(57)
481-8245	3366.045	¥ 8,853	¥ 8,853	45	120	360	1	830	25(148)
481-8253	3366.050	¥ 9,644	¥ 9,644	50	120	365	1	990	117(135)
481-8261	3366.060	¥16,573	¥16,573	60	145	360	1	1705	51(131)
481-8270	3366.070	¥21,177	¥21,177	70	150	370	1	2215	42(183)
481-8288	3366.080	¥36,050	¥36,050	80	168	380	1	3210	12(240)

スティール製ハンドル

特長 ●手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。
材質 ●柄:スティール

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	頭径(mm)	頭長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
481-8318	3377.025	¥ 6,504	¥ 6,505	25	110	270	1	385	28(67)
481-8326	3377.030	¥ 7,036	¥ 7,036	30	110	295	1	585	19(80)
481-8334	3377.035	¥ 7,331	¥ 7,331	35	110	300	1	690	26(145)
481-8342	3377.040	¥ 8,606	¥ 8,606	40	115	305	1	805	27(104)
481-8351	3377.045	¥ 9,691	¥ 9,692	45	120	310	1	935	14(54)
481-8369	3377.050	¥10,707	¥10,707	50	120	315	1	1150	57(112)
481-8377	3377.060	¥17,104	¥17,104	60	145	325	1	1750	37(109)
481-8385	3377.070	¥26,737	¥26,737	70	150	335	1	2250	14(83)

グラスファイバー製ハンドル

特長 ●グラスファイバー製のハンドルため耐水性に優れています。
材質 ●柄:グラスファイバー

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	頭径(mm)	頭長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
252-2549	3388.035	¥ 8,026	¥ 8,027	35	110	310	1	550	-
252-2546	3388.040	¥ 9,149	¥ 9,149	40	115	315	1	750	-
252-2547	3388.050	¥11,036	¥11,037	50	120	325	1	1000	-
252-2548	3388.060	¥15,936	¥15,936	60	145	335	1	1700	-

ドロップハンマー

特長 ●細かな組み立て作業などに最適です。

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	頭径(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
481-8407	3408.020	¥3,636	¥3,636	20	150	1	215	59(116)
481-8415	3408.025	¥3,837	¥3,837	25	150	1	340	14(70)
481-8423	3408.030	¥4,061	¥4,061	30	155	1	470	45(133)
481-8431	3408.035	¥5,100	¥5,100	35	155	1	630	7(30)
481-8440	3408.040	¥5,584	¥5,584	40	160	1	785	18(82)
481-8458	3408.045	¥6,351	¥6,351	45	160	1	965	12(99)
481-8466	3408.050	¥7,236	¥7,236	50	165	1	1250	17(74)

スーパークラフトスレッジハンマー

特長 ●手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。
材質 ●柄:ヒッコリー

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	頭径(mm)	頭長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
481-8296	3366.081	¥42,814	¥42,814	80	200	880	1	4410	24(110)
481-8300	3366.107	¥65,901	¥65,902	100	210	1000	1	7050	13(130)

スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	頭径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
481-8474	3508.020	¥ 621	¥ 621	20	1	5	4(9)
481-8482	3508.025	¥ 636	¥ 636	25	1	10	37(412)
481-8491	3508.030	¥ 744	¥ 744	30	1	17	11(27)
481-8504	3508.035	¥ 854	¥ 855	35	1	23	45(122)
481-8512	3508.040	¥1,049	¥1,049	40	1	32	35(195)
481-8521	3508.045	¥1,221	¥1,221	45	1	43	6(22)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	頭径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
481-8539	3508.050	¥1,341	¥1,341	50	1	55	43(105)
481-8547	3508.060	¥2,231	¥2,231	60	1	95	8(100)
481-8555	3508.070	¥3,317	¥3,317	70	1	130	28(104)
481-8563	3508.080	¥4,427	¥4,427	80	1	195	8(58)
481-8571	3508.100	¥7,234	¥7,234	100	1	345	2(100)

☎商品のお問い合わせ:03-6284-2501 <https://www.rohal.jp/>