

レコーダー(メモハイ)周辺機器

メモハイコーダ(記録計)共通オプション

※対応機種など詳しいことは、単品カタログでご確認ください

記録計・ロガー

電圧測定タイプA

※入力電圧は、接続する入力ユニットの仕様で制限されます
※対地間最大定格電圧は、接続する入力ユニットの仕様で制限されます

接続コード L9790
最大600Vまで入力可能、柔軟性に富んだ細径φ4.1mmケーブル、1.8m、※先端クリップは別売です
¥10,000 (税込¥11,000)

ワニ口クリップ L9790-01
L9790の先端に装着、赤黒セット、CAT III 300V, CAT II 600V
¥4,200 (税込¥4,620)

コンタクトピン 9790-03
L9790の先端に装着、赤黒セット、CAT III 300V, CAT II 600V
¥4,800 (税込¥5,280)

グラブークリップ 9790-02
※このクリップをL9790の先端に装着した場合はCAT II 300Vまでに制限、赤黒セット
¥4,800 (税込¥5,280)

電圧測定タイプB

※入力電圧は、接続する入力ユニットの仕様で制限されます
※対地間最大定格電圧は、接続する入力ユニットの仕様で制限されます

接続コード(低圧用) L9198
最大300Vまで入力可能、径φ5.0mmケーブル、1.7m、小型ワニ口クリップ
¥6,500 (税込¥7,150)

電圧測定タイプC

※入力電圧は、接続する入力ユニットの仕様で制限されます
※対地間最大定格電圧は、接続する入力ユニットの仕様で制限されます

接続コード L9197
最大600Vまで入力可能、径φ5.0mmケーブル、1.8m、脱着型大型ワニ口クリップ付属
¥12,000 (税込¥13,200)

グラブークリップ L9243
接続コード先端に装着、赤黒セット、全長185mm、CAT II 1000V
¥6,000 (税込¥6,600)

電圧測定タイプD

※対地間最大定格電圧は、接続する入力ユニットの仕様で制限されます。
※使用できるメモハイコーダは単品カタログでご確認ください。

10:1プローブ 9665
対地間電圧は入力ユニットと同じ、DC~150MHz(プローブ単体)、1.5m
¥24,000 (税込¥26,400)

100:1プローブ 9666
対地間電圧は入力ユニットと同じ、DC~200MHz(プローブ単体)、1.5m
¥29,000 (税込¥31,900)

温度測定

K熱電対 9810
温度測定範囲-180~200℃、許容差クラス2、長さ5m、素線径φ0.32mm、5本/1set
¥22,000 (税込¥24,200)

T熱電対 9811
温度測定範囲-180~200℃、許容差クラス2、長さ5m、素線径φ0.32mm、5本/1set
¥22,000 (税込¥24,200)

電圧測定タイプE

MR8905専用オプション(MR8875用)

接続ケーブルL4940
バナナプラグ・バナナプラグ、1.5m、赤黒各1
¥1,700 (税込¥1,870)

延長ケーブルL4931
L4930/L4940の長さ延長用、1.5m
¥2,200 (税込¥2,420)

ワニ口クリップL4935
L4930/L4940の先端に装着、CAT IV 600V, CAT III 1000V
¥1,700 (税込¥1,870)

グラブークリップL9243
接続コード先端に装着、赤黒セット、全長185mm、CAT II 1000V
¥6,000 (税込¥6,600)

高電圧測定

※対地間最大定格電圧は、こちらの製品仕様範囲内となります
(接続する入力ユニットには影響されません)

差動プローブ 9322
DC2kV, AC1kVまでの入力用、別途電源9418-15が必要
¥78,000 (税込¥85,800)

ACアダプタ 9418-15
9322・3197他用、AC100~240V
¥21,000 (税込¥23,100)

差動プローブ P9000-01
(Waveのみ)、メモハイ用、AC, DC 1kVまで
¥50,000 (税込¥55,000)

差動プローブ P9000-02
(Wave/RMS切替え付)メモハイ用、AC, DC 1kVまで
¥64,000 (税込¥70,400)

ACアダプタ Z1008
AC 100~240V
¥14,000 (税込¥15,400)

保存メディア

※CFカードにはPCカードアダプタが付属します。
弊社オプションのCFカードを必ず使用してください。弊社オプション以外のCFカードを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があります。動作保証はできません。

PCカード 2G 9830
2GB
¥28,000 (税込¥30,800)

PCカード 1G 9729
1GB
¥22,000 (税込¥24,200)

PCカード 512M 9728
512MB
¥11,000 (税込¥12,100)

ロジック測定

ロジックプローブ 9320-01
4ch、電圧/接点信号のON/OFF検出用(応答可能パルス幅500nsec以上、小型端子)
¥42,000 (税込¥46,200)

ロジックプローブ MR9321-01
絶縁4ch、AC/DC電圧のON/OFF検出用(小型端子タイプ)
¥50,000 (税込¥55,000)

ロジックプローブ 9327
4ch、電圧/接点信号のON/OFF検出用(応答可能パルス幅100nsec以上、小型端子)
¥50,000 (税込¥55,000)

※大型端子タイプ9320、MR9321は、廃止製品のメモハイコーダシリーズに接続可能

保存メディア

SDメモリーカード 2GB
Z4001
2GB
¥14,000 (税込¥15,400)

SDメモリーカード Z4003
8GB
¥33,000 (税込¥36,300)

USBメモリー Z4006
16GB、長寿命・高信頼性のSLC型フラッシュメモリ採用
¥65,000 (税込¥71,500)

メディア購入時の注意
弊社オプションの保存メディアを必ず使用してください。弊社オプション以外の保存メディアを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があります。動作保証はできません。

接続コード類

出力コード L9094
φ3.5ミニプラグ・バナナ端子、1.5m
¥2,400 (税込¥2,640)

出力コード L9095
BNC端子用、1.5m
¥4,800 (税込¥5,280)

出力コード L9096
端子台用、1.5m
¥1,800 (税込¥1,980)

接続コード 9165
コード両端が金属BNC、金属BNC端子に使用、1.5m
¥3,600 (税込¥3,960)

接続コード 9166
金属BNC-クリップ、1.5m
¥3,600 (税込¥3,960)

変換アダプタ(BNC・バナナメス) 9199
受け:バナナメス、出力:BNCオス
¥4,200 (税込¥4,620)

接続コード L9217
コード両端が絶縁BNC、1.6m
¥6,500 (税込¥7,150)

LANケーブル 9642
ストレート、クロス変換コネクタ付、5m
¥3,600 (税込¥3,960)

記録紙

記録紙 9234
MR8880(MR9000)、8860/8861(8995-01)、8420/21/22(8992)、8807/08(8992)、8807-50/8808-50(8992)、8714/15/16T用
ロールタイプ A6幅112mm×18m、10巻セット
¥8,300 (税込¥9,130)

記録紙 9232
8804/05/06、8712/13、3193(9604)、3194(9604)用
ロールタイプ 74mm×10m、10巻セット
¥6,000 (税込¥6,600)

記録紙 9231
MR8847A/MR8847/MR8827、8860-50/8861-50(8995)、8855/47/46/45/42/41/40用
ロールタイプ A4幅216mm×30m、6巻セット
¥15,000 (税込¥16,500)

記録紙 9229
8825/8826用
ロールタイプ 264mm×30m、6巻セット
¥15,000 (税込¥16,500)

記録紙 9229-01
8825/8826用
ミシン目入りロールタイプ
264mm×30m、6巻セット
¥16,000 (税込¥17,600)

記録紙 9221
8801シリーズ、8810シリーズ、8830シリーズ、8835シリーズ、8851/52/53、8710、3195、3620用
ロールタイプ 110mm×30m、10巻セット
¥13,000 (税込¥14,300)

記録紙 9235
8205(-10)、8206(-10)用
ロールタイプ 74mm×15m、10巻セット
¥7,700 (税込¥8,470)

記録紙 9236-01
8205(-10)、8206(-10)用
ロールタイプ耐熱性 74mm×15m、10巻セット
¥7,700 (税込¥8,470)

記録紙 SE-10Z-2
PR8111/12、EPR-3000シリーズ、EPR-3500シリーズ、EPR-10B用
折り畳み普通紙 170mm×15m、10巻セット
¥13,000 (税込¥14,300)

記録紙 SE-10
PR8111/12、EPR-3000シリーズ、EPR-3500シリーズ、EPR-10B用
ロール普通紙 170mm×20m、10巻セット
¥13,000 (税込¥14,300)

記録紙 SF-10CXZ-35
INR-9000・PRR-5000用
折り畳み式 250mm×35m、1巻
¥2,700 (税込¥2,970)

記録紙 SF-10PXZ-45
PRR-5000用
折り畳み式 250mm×45m、1巻
¥3,500 (税込¥3,850)

記録紙 SG-10Z
FBR-250シリーズ用
折り畳み式 250mm×20m、10巻セット
¥13,000 (税込¥14,300)

記録紙 SH-OZ-T1
PSR-2101用
折りたたみ式 30m 10巻セット
¥18,000 (税込¥19,800)