

ガンタイプで手軽にすばやく温度測定

放射温度計 FT3700, FT3701



CE 非対応



動いていて触れられないもの
感電の危険性があるもの

- ガンタイプで表示が見やすい
- 充実の基本機能
- 低価格

FT3700 (長焦点タイプ) ¥ 16,000 (税込 ¥17,600)

FT3701 (長焦点/狭視野測定用) ¥ 30,000 (税込 ¥33,000)

FT3700/3701 には右記のラベルが貼付されます。
取り扱いにはラベルの内容に従いおこなってください。



■ 基本仕様 (精度保証期間 1年)

	FT3700	FT3701
測定温度範囲	-60.0 ~ 550.0°C, 分解能: 0.1°C	-60.0 ~ 760.0°C, 分解能: 0.1°C
測定精度	-35.0 ~ -0.1°C: ±10 %rdg, ±2°C 0.0 ~ 100.0°C: ±2°C 100.1 ~ 500.0°C: ±2 % rdg. ※ -60.0 ~ -35.1°C, 500.1°C ~ : 精度規定なし	
応答時間	1秒 (90% 応答)	
測定波長	8 ~ 14 μm	
放射率補正	ε = 0.10 ~ 1.00 (0.01 ステップ)	
測定視野	1 m の距離にて φ 83 mm ※距離 D: 視野径 S=12:1	3 m の距離にて φ 100 mm ※距離 D: 視野径 S=30:1
照準	2 ビームレーザーマーカ (クラス 2, 1mW Max.), 赤色	
機能	連続測定モード, Max・Min・Max-Min・AVE 測定, アラーム機能, バックライト, オートパワーオフ	
電源	単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) × 2, 150 mVA, 連続使用時間: 140h (レーザーマーカ, バックライト, ブザー OFF にて)	
寸法・質量	48W × 172H × 119D mm, 256 g (電池含む)	
付属品	取扱説明書 × 1, 単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) × 2, 携帯用ケース × 1	



標準付属品

携帯用ケース